

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Acciaio temprato.

ESECUZIONI STANDARD

Fissaggio per mezzo di due viti di pressione, senza testa con cava esagonale, in acciaio zincato, comprese nella fornitura.

- **GN 297-R**: ingranaggio con dentatura per rotazione oraria.
- **GN 297-L**: ingranaggio con dentatura per rotazione antioraria.
- **GN 297-W**: set di due ingranaggi, uno per rotazione oraria e uno per rotazione antioraria. Rapporto di trasmissione 1:1.
- **GN 297-T**: set di tre ingranaggi, uno per rotazione oraria e due per rotazione antioraria. Rapporto di trasmissione 1:1.





**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

Gli ingranaggi angolari GN 297 sono normalmente utilizzati con gli attuatori lineari, le unità di collegamento GN 391 (vedi pag. 1402) e/o i connettori GN 298 (vedi pag. 1401).

La dentatura elicoidale garantisce un migliore accoppiamento tra gli ingranaggi conici, riducendone il gioco e quindi la rumorosità.

Per un trasferimento di rotazione angolare sono necessari due ingranaggi conici (GN 297-W).

Per un trasferimento di rotazione a T sono necessari tre ingranaggi conici (GN 297-T).

GN 297-R**GN 297-L****GN 297-R**

Codice	Descrizione	d1	d2	d3 H7 Foro con chiavetta	d4	b	l1	l2	⚖
GN.67403	GN 297-14.5-K6-R	18	14.5	6	M 4	2	11	16	9
GN.67408	GN 297-25-K8-R	30	25	8	M 6	2	19	25	36
GN.67413	GN 297-33-K12-R	40 / 50	33	12	M 6	4	23.5	31	72
GN.67418	GN 297-40-K14-R	60	40	14	M 6	5	28	39	127

GN 297-L

Codice	Descrizione	d1	d2	d3 H7 Foro con chiavetta	d4	b	l1	l2	⚖
GN.67402	GN 297-14.5-K6-L	18	14.5	6	M 4	2	11	16	9
GN.67407	GN 297-25-K8-L	30	25	8	M 6	2	19	25	36
GN.67412	GN 297-33-K12-L	40 / 50	33	12	M 6	4	23.5	31	72
GN.67417	GN 297-40-K14-L	60	40	14	M 6	5	28	39	127

GN 297-W

Codice	Descrizione	d1	d2	d3 H7 Foro con chiavetta	d4	b	l1	l2	⚖
GN.67405	GN 297-14.5-K6-W	18	14.5	6	M 4	2	11	16	16
GN.67410	GN 297-25-K8-W	30	25	8	M 6	2	19	25	75
GN.67415	GN 297-33-K12-W	40 / 50	33	12	M 6	4	23.5	31	140
GN.67420	GN 297-40-K14-W	60	40	14	M 6	5	28	39	254

GN 297-T

Codice	Descrizione	d1	d2	d3 H7 Foro con chiavetta	d4	b	l1	l2	⚖
GN.67404	GN 297-14.5-K6-T	18	14.5	6	M 4	2	11	16	150
GN.67409	GN 297-25-K8-T	30	25	8	M 6	2	19	25	150
GN.67414	GN 297-33-K12-T	40 / 50	33	12	M 6	4	23.5	31	220
GN.67419	GN 297-40-K14-T	60	40	14	M 6	5	28	39	381