

CORPO LEVA

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

Elemento di serraggio e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303.
Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.

- Foro filettato.
- Vite filettata, lunghezza come indicato in tabella.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le maniglie a ripresa GN 302.1, caratterizzate dalla posizione orizzontale della leva, presentano un ridotto ingombro e sono particolarmente indicate per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra.


ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Corpo leva in colori diversi.
- Leva cromata
- Elemento di serraggio con filettature diverse.


ISTRUZIONI D'USO

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esagonale.




Codice	Descrizione	l1	d1	d3	d4	h1	h2	h3	h4	tmin	⚖
GN.16971	GN 302.1-22-M3-SW	22	M3	8	10.5	18.5	2	16.5	3	5	14
GN.16978	GN 302.1-22-M4-SW	22	M4	8	10.5	18.5	2	16.5	3	5	14
GN.16985	GN 302.1-22-M5-SW	22	M5	8	10.5	18.5	2	16.5	3	5	14
GN.16992	GN 302.1-30-M4-SW	30	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	9	26
GN.16999	GN 302.1-30-M5-SW	30	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	9	24
GN.17007	GN 302.1-30-M6-SW	30	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	9	25
GN.17016	GN 302.1-45-M4-SW	45	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	9	33
GN.17023	GN 302.1-45-M5-SW	45	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	9	31
GN.17032	GN 302.1-45-M6-SW	45	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	9	32
GN.17041	GN 302.1-63-M6-SW	63	M6	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	11	74
GN.17050	GN 302.1-63-M8-SW	63	M8	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	11	59
GN.17059	GN 302.1-78-M8-SW	78	M8	16	21	36	8	34	4	14	125
GN.17068	GN 302.1-78-M10-SW	78	M10	16	21	36	8	34	4	14	125
GN.17077	GN 302.1-78-M12-SW	78	M12	16	21	36	8	34	4	14	125



INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	l1	d1	d3	d4	h1	h2	h3	h4	l2	⚖
GN.16972	GN 302.1-22-M3-6-SW	22	M3	8	10.5	18.5	2	16.5	3	6	15
GN.16973	GN 302.1-22-M3-8-SW	22	M3	8	10.5	18.5	2	16.5	3	8	14
GN.16974	GN 302.1-22-M3-10-SW	22	M3	8	10.5	18.5	2	16.5	3	10	15
GN.16975	GN 302.1-22-M3-12-SW	22	M3	8	10.5	18.5	2	16.5	3	12	15
GN.16976	GN 302.1-22-M3-16-SW	22	M3	8	10.5	18.5	2	16.5	3	16	15
GN.16979	GN 302.1-22-M4-12-SW	22	M4	8	10.5	18.5	2	16.5	3	12	15
GN.16980	GN 302.1-22-M4-16-SW	22	M4	8	10.5	18.5	2	16.5	3	16	16
GN.16981	GN 302.1-22-M4-20-SW	22	M4	8	10.5	18.5	2	16.5	3	20	16
GN.16982	GN 302.1-22-M4-25-SW	22	M4	8	10.5	18.5	2	16.5	3	25	16
GN.16983	GN 302.1-22-M4-32-SW	22	M4	8	10.5	18.5	2	16.5	3	32	17
GN.16986	GN 302.1-22-M5-12-SW	22	M5	8	10.5	18.5	2	16.5	3	12	16
GN.16987	GN 302.1-22-M5-16-SW	22	M5	8	10.5	18.5	2	16.5	3	16	16
GN.16988	GN 302.1-22-M5-20-SW	22	M5	8	10.5	18.5	2	16.5	3	20	17
GN.16989	GN 302.1-22-M5-25-SW	22	M5	8	10.5	18.5	2	16.5	3	25	15
GN.16990	GN 302.1-22-M5-32-SW	22	M5	8	10.5	18.5	2	16.5	3	32	18
GN.16993	GN 302.1-30-M4-12-SW	30	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	12	27
GN.16994	GN 302.1-30-M4-16-SW	30	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	16	27
GN.16995	GN 302.1-30-M4-20-SW	30	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	20	27
GN.16996	GN 302.1-30-M4-25-SW	30	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	25	28
GN.16997	GN 302.1-30-M4-32-SW	30	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	32	28
GN.17000	GN 302.1-30-M5-12-SW	30	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	12	27
GN.17001	GN 302.1-30-M5-16-SW	30	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	16	28
GN.17002	GN 302.1-30-M5-20-SW	30	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	20	28
GN.17003	GN 302.1-30-M5-25-SW	30	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	25	29
GN.17004	GN 302.1-30-M5-32-SW	30	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	32	30
GN.17005	GN 302.1-30-M5-40-SW	30	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	40	31
GN.17006	GN 302.1-30-M5-50-SW	30	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	50	28
GN.17008	GN 302.1-30-M6-12-SW	30	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	12	28
GN.17009	GN 302.1-30-M6-16-SW	30	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	16	29
GN.17010	GN 302.1-30-M6-20-SW	30	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	20	29
GN.17011	GN 302.1-30-M6-25-SW	30	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	25	30
GN.17012	GN 302.1-30-M6-32-SW	30	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	32	28
GN.17013	GN 302.1-30-M6-40-SW	30	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	40	33
GN.17014	GN 302.1-30-M6-50-SW	30	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	50	34

INOX STAINLESS STEEL



Maniglie di serraggio

4

Codice	Descrizione	l1	d1	d3	d4	h1	h2	h3	h4	l2	⚖
GN.17017	GN 302.1-45-M4-12-SW	45	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	12	34
GN.17018	GN 302.1-45-M4-16-SW	45	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	16	34
GN.17019	GN 302.1-45-M4-20-SW	45	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	20	34
GN.17020	GN 302.1-45-M4-25-SW	45	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	25	35
GN.17021	GN 302.1-45-M4-32-SW	45	M4	10	13	24.5	4	22	3.5	32	35
GN.17024	GN 302.1-45-M5-12-SW	45	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	12	34
GN.17025	GN 302.1-45-M5-16-SW	45	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	16	35
GN.17026	GN 302.1-45-M5-20-SW	45	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	20	35
GN.17027	GN 302.1-45-M5-25-SW	45	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	25	36
GN.17028	GN 302.1-45-M5-32-SW	45	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	32	37
GN.17029	GN 302.1-45-M5-40-SW	45	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	40	38
GN.17030	GN 302.1-45-M5-50-SW	45	M5	10	13	24.5	4	22	3.5	50	39
GN.17033	GN 302.1-45-M6-12-SW	45	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	12	35
GN.17034	GN 302.1-45-M6-16-SW	45	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	16	36
GN.17035	GN 302.1-45-M6-20-SW	45	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	20	36
GN.17036	GN 302.1-45-M6-25-SW	45	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	25	37
GN.17037	GN 302.1-45-M6-32-SW	45	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	32	38
GN.17038	GN 302.1-45-M6-40-SW	45	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	40	40
GN.17039	GN 302.1-45-M6-50-SW	45	M6	10	13	24.5	4	22	3.5	50	41
GN.17042	GN 302.1-63-M6-16-SW	63	M6	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	16	78
GN.17043	GN 302.1-63-M6-20-SW	63	M6	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	20	79
GN.17044	GN 302.1-63-M6-25-SW	63	M6	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	25	80
GN.17045	GN 302.1-63-M6-32-SW	63	M6	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	32	81
GN.17046	GN 302.1-63-M6-40-SW	63	M6	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	40	83
GN.17047	GN 302.1-63-M6-50-SW	63	M6	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	50	84
GN.17048	GN 302.1-63-M6-63-SW	63	M6	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	63	86
GN.17051	GN 302.1-63-M8-16-SW	63	M8	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	16	81
GN.17052	GN 302.1-63-M8-20-SW	63	M8	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	20	82
GN.17053	GN 302.1-63-M8-25-SW	63	M8	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	25	84
GN.17054	GN 302.1-63-M8-32-SW	63	M8	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	32	86
GN.17055	GN 302.1-63-M8-40-SW	63	M8	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	40	88
GN.17056	GN 302.1-63-M8-50-SW	63	M8	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	50	92
GN.17057	GN 302.1-63-M8-63-SW	63	M8	13.5	17.5	31	6.5	28.5	4	63	96
GN.17060	GN 302.1-78-M8-20-SW	78	M8	16	21	36	8	34	4	20	136
GN.17061	GN 302.1-78-M8-25-SW	78	M8	16	21	36	8	34	4	25	138
GN.17062	GN 302.1-78-M8-32-SW	78	M8	16	21	36	8	34	4	32	140
GN.17063	GN 302.1-78-M8-40-SW	78	M8	16	21	36	8	34	4	40	143
GN.17064	GN 302.1-78-M8-50-SW	78	M8	16	21	36	8	34	4	50	146
GN.17065	GN 302.1-78-M8-63-SW	78	M8	16	21	36	8	34	4	63	149
GN.17066	GN 302.1-78-M8-80-SW	78	M8	16	21	36	8	34	4	80	155
GN.17069	GN 302.1-78-M10-20-SW	78	M10	16	21	36	8	34	4	20	140
GN.17070	GN 302.1-78-M10-25-SW	78	M10	16	21	36	8	34	4	25	142
GN.17071	GN 302.1-78-M10-32-SW	78	M10	16	21	36	8	34	4	32	145
GN.17072	GN 302.1-78-M10-40-SW	78	M10	16	21	36	8	34	4	40	150
GN.17073	GN 302.1-78-M10-50-SW	78	M10	16	21	36	8	34	4	50	155
GN.17074	GN 302.1-78-M10-63-SW	78	M10	16	21	36	8	34	4	63	162
GN.17075	GN 302.1-78-M10-80-SW	78	M10	16	21	36	8	34	4	80	169
GN.17078	GN 302.1-78-M12-20-SW	78	M12	16	21	36	8	34	4	20	144
GN.17079	GN 302.1-78-M12-25-SW	78	M12	16	21	36	8	34	4	25	143
GN.17080	GN 302.1-78-M12-32-SW	78	M12	16	21	36	8	34	4	32	153
GN.17081	GN 302.1-78-M12-40-SW	78	M12	16	21	36	8	34	4	40	159
GN.17082	GN 302.1-78-M12-50-SW	78	M12	16	21	36	8	34	4	50	167
GN.17083	GN 302.1-78-M12-63-SW	78	M12	16	21	36	8	34	4	63	175
GN.17084	GN 302.1-78-M12-80-SW	78	M12	16	21	36	8	34	4	80	187