

**CORPO LEVA**

Lega di zinco pressofusa con rivestimento in resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

Elemento di serraggio e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo in acciaio. Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®*.

- **GN 306-MS**: puntale di pressione in ottone.
- **GN 306-KU**: puntale di pressione in tecnopolimero a base acetica (POM), colore naturale.
- **GN 306-DZ**: puntale di pressione con estremità ovale temprata.
- **GN 306-ZK**: puntale di pressione con estremità sferica.
- **GN 306-KD**: puntale di pressione con estremità sferica e spintore (fornito smontato) in tecnopolimero a base acetica (POM), colore nero, finitura mat.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.

Puntale di pressione in ottone (GN 306-MS) o in tecnopolimero a base acetica (GN 306-KU) per evitare di danneggiare la superficie di contatto.

Puntale di pressione con estremità ovale (GN 306-DZ) per le applicazioni in cui è richiesto un punto di contatto.

Estremità sferica e spintore in tecnopolimero (GN 306-KD) utile con superfici irregolari o non parallele per effettuare il bloccaggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA



- Corpo leva in colori diversi.
- Elemento di serraggio in acciaio INOX.
- Corpo leva dritta come GN 302 (vedi pag. 320).

ISTRUZIONI D'USO

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esalobata.

* Marchio registrato della TEXTRON INC.








**GN 306-MS
GN 306-KU**

GN 306-DZ

GN 306-ZK

GN 306-KD






GN 306-MS

Codice	Descrizione	l1	d1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	l2	l3	⚖
GN.51207	GN 306-30-M6-16-MS-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	16	1	27
GN.51217	GN 306-30-M6-20-MS-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	20	1	29
GN.51227	GN 306-30-M6-25-MS-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	25	1	30
GN.51237	GN 306-30-M6-32-MS-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	32	1	31
GN.51247	GN 306-30-M6-40-MS-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	40	1	33
GN.51257	GN 306-30-M6-50-MS-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	50	1	34
GN.51407	GN 306-45-M6-16-MS-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	16	1	40
GN.51417	GN 306-45-M6-20-MS-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	20	1	50
GN.51427	GN 306-45-M6-25-MS-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	25	1	58
GN.51437	GN 306-45-M6-32-MS-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	32	1	59
GN.51447	GN 306-45-M6-40-MS-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	40	1	60
GN.51457	GN 306-45-M6-50-MS-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	50	1	62
GN.51607	GN 306-63-M8-20-MS-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	20	1.5	80
GN.51617	GN 306-63-M8-25-MS-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	25	1.5	87
GN.51627	GN 306-63-M8-32-MS-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	32	1.5	90
GN.51637	GN 306-63-M8-40-MS-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	40	1.5	91
GN.51647	GN 306-63-M8-50-MS-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	50	1.5	95
GN.51657	GN 306-63-M8-63-MS-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	63	1.5	100
GN.51667	GN 306-63-M10-20-MS-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	20	2	80
GN.51677	GN 306-63-M10-25-MS-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	25	2	85
GN.51687	GN 306-63-M10-32-MS-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	32	2	90
GN.51697	GN 306-63-M10-40-MS-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	40	2	95
GN.51707	GN 306-63-M10-50-MS-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	50	2	98
GN.51717	GN 306-63-M10-63-MS-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	63	2	104


GN 306-KU

Codice	Descrizione	l1	d1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	l2	l3	⚖
GN.51205	GN 306-30-M6-16-KU-SW	30	M6	10	13	3.5	24.5	4	31	3.5	16	1.3	27
GN.51215	GN 306-30-M6-20-KU-SW	30	M6	10	13	3.5	24.5	4	31	3.5	20	1.3	29
GN.51225	GN 306-30-M6-25-KU-SW	30	M6	10	13	3.5	24.5	4	31	3.5	25	1.3	30
GN.51235	GN 306-30-M6-32-KU-SW	30	M6	10	13	3.5	24.5	4	31	3.5	32	1.3	31
GN.51245	GN 306-30-M6-40-KU-SW	30	M6	10	13	3.5	24.5	4	31	3.5	40	1.3	32
GN.51255	GN 306-30-M6-50-KU-SW	30	M6	10	13	3.5	24.5	4	31	3.5	50	1.3	34
GN.51405	GN 306-45-M6-16-KU-SW	45	M6	10	13	3.5	24.5	4	35	3.5	16	1.3	40
GN.51415	GN 306-45-M6-20-KU-SW	45	M6	10	13	3.5	24.5	4	35	3.5	20	1.3	50
GN.51425	GN 306-45-M6-25-KU-SW	45	M6	10	13	3.5	24.5	4	35	3.5	25	1.3	58
GN.51435	GN 306-45-M6-32-KU-SW	45	M6	10	13	3.5	24.5	4	35	3.5	32	1.3	59
GN.51445	GN 306-45-M6-40-KU-SW	45	M6	10	13	3.5	24.5	4	35	3.5	40	1.3	60
GN.51455	GN 306-45-M6-50-KU-SW	45	M6	10	13	3.5	24.5	4	35	3.5	50	1.3	62
GN.51605	GN 306-63-M8-20-KU-SW	63	M8	13.5	17.5	5	31	6.5	45	4	20	1.6	78
GN.51615	GN 306-63-M8-25-KU-SW	63	M8	13.5	17.5	5	31	6.5	45	4	25	1.6	80
GN.51625	GN 306-63-M8-32-KU-SW	63	M8	13.5	17.5	5	31	6.5	45	4	32	1.6	87
GN.51635	GN 306-63-M8-40-KU-SW	63	M8	13.5	17.5	5	31	6.5	45	4	40	1.6	88
GN.51645	GN 306-63-M8-50-KU-SW	63	M8	13.5	17.5	5	31	6.5	45	4	50	1.6	89
GN.51655	GN 306-63-M8-63-KU-SW	63	M8	13.5	17.5	5	31	6.5	45	4	63	1.6	91
GN.51665	GN 306-63-M10-20-KU-SW	63	M10	13.5	17.5	6.5	31	6.5	45	4	20	1.9	80
GN.51675	GN 306-63-M10-25-KU-SW	63	M10	13.5	17.5	6.5	31	6.5	45	4	25	1.9	84
GN.51685	GN 306-63-M10-32-KU-SW	63	M10	13.5	17.5	6.5	31	6.5	45	4	32	1.9	86
GN.51695	GN 306-63-M10-40-KU-SW	63	M10	13.5	17.5	6.5	31	6.5	45	4	40	1.9	90
GN.51705	GN 306-63-M10-50-KU-SW	63	M10	13.5	17.5	6.5	31	6.5	45	4	50	1.9	96
GN.51715	GN 306-63-M10-63-KU-SW	63	M10	13.5	17.5	6.5	31	6.5	45	4	63	1.9	103






GN 306-DZ



GN 306-ZK





GN 306-DZ

Codice	Descrizione	l1	d1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	l2	l3	
GN.51201	GN 306-30-M6-16-DZ-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	16	1.8	28
GN.51211	GN 306-30-M6-20-DZ-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	20	1.8	29
GN.51221	GN 306-30-M6-25-DZ-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	25	1.8	30
GN.51231	GN 306-30-M6-32-DZ-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	32	1.8	31
GN.51241	GN 306-30-M6-40-DZ-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	40	1.8	33
GN.51251	GN 306-30-M6-50-DZ-SW	30	M6	10	13	4	24.5	4	31	3.5	50	1.8	34
GN.51401	GN 306-45-M6-16-DZ-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	16	1.8	56
GN.51411	GN 306-45-M6-20-DZ-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	20	1.8	57
GN.51421	GN 306-45-M6-25-DZ-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	25	1.8	58
GN.51431	GN 306-45-M6-32-DZ-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	32	1.8	59
GN.51441	GN 306-45-M6-40-DZ-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	40	1.8	61
GN.51451	GN 306-45-M6-50-DZ-SW	45	M6	10	13	4	24.5	4	35	3.5	50	1.8	62
GN.51601	GN 306-63-M8-20-DZ-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	20	2.5	50
GN.51611	GN 306-63-M8-25-DZ-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	25	2.5	64
GN.51621	GN 306-63-M8-32-DZ-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	32	2.5	83
GN.51631	GN 306-63-M8-40-DZ-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	40	2.5	85
GN.51641	GN 306-63-M8-50-DZ-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	50	2.5	89
GN.51651	GN 306-63-M8-63-DZ-SW	63	M8	13.5	17.5	6	31	6.5	45	4	63	2.5	92
GN.51661	GN 306-63-M10-20-DZ-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	20	3.5	86
GN.51671	GN 306-63-M10-25-DZ-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	25	3.5	93
GN.51681	GN 306-63-M10-32-DZ-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	32	3.5	95
GN.51691	GN 306-63-M10-40-DZ-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	40	3.5	98
GN.51701	GN 306-63-M10-50-DZ-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	50	3.5	100
GN.51711	GN 306-63-M10-63-DZ-SW	63	M10	13.5	17.5	8	31	6.5	45	4	63	3.5	104

GN 306-ZK

Codice	Descrizione	l1	d1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	l2	l3	
GN.51209	GN 306-30-M6-16-ZK-SW	30	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	31	3.5	16	5.1	24
GN.51219	GN 306-30-M6-20-ZK-SW	30	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	31	3.5	20	5.1	29
GN.51229	GN 306-30-M6-25-ZK-SW	30	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	31	3.5	25	5.1	30
GN.51239	GN 306-30-M6-32-ZK-SW	30	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	31	3.5	32	5.1	31
GN.51249	GN 306-30-M6-40-ZK-SW	30	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	31	3.5	40	5.1	32
GN.51259	GN 306-30-M6-50-ZK-SW	30	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	31	3.5	50	5.1	34
GN.51409	GN 306-45-M6-16-ZK-SW	45	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	35	3.5	16	5.1	55
GN.51419	GN 306-45-M6-20-ZK-SW	45	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	35	3.5	20	5.1	56
GN.51429	GN 306-45-M6-25-ZK-SW	45	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	35	3.5	25	5.1	58
GN.51439	GN 306-45-M6-32-ZK-SW	45	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	35	3.5	32	5.1	59
GN.51449	GN 306-45-M6-40-ZK-SW	45	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	35	3.5	40	5.1	60
GN.51459	GN 306-45-M6-50-ZK-SW	45	M6	10	13	4.5±0.03	24.5	4	35	3.5	50	5.1	62
GN.51609	GN 306-63-M8-20-ZK-SW	63	M8	13.5	17.5	6.1±0.05	31	6.5	45	4	20	6.2	78
GN.51619	GN 306-63-M8-25-ZK-SW	63	M8	13.5	17.5	6.1±0.05	31	6.5	45	4	25	6.2	80
GN.51629	GN 306-63-M8-32-ZK-SW	63	M8	13.5	17.5	6.1±0.05	31	6.5	45	4	32	6.2	82
GN.51639	GN 306-63-M8-40-ZK-SW	63	M8	13.5	17.5	6.1±0.05	31	6.5	45	4	40	6.2	84
GN.51649	GN 306-63-M8-50-ZK-SW	63	M8	13.5	17.5	6.1±0.05	31	6.5	45	4	50	6.2	85
GN.51659	GN 306-63-M8-63-ZK-SW	63	M8	13.5	17.5	6.1±0.05	31	6.5	45	4	63	6.2	87
GN.51669	GN 306-63-M10-20-ZK-SW	63	M10	13.5	17.5	7.8±0.05	31	6.5	45	4	20	7.3	81
GN.51679	GN 306-63-M10-25-ZK-SW	63	M10	13.5	17.5	7.8±0.05	31	6.5	45	4	25	7.3	84
GN.51689	GN 306-63-M10-32-ZK-SW	63	M10	13.5	17.5	7.8±0.05	31	6.5	45	4	32	7.3	86
GN.51699	GN 306-63-M10-40-ZK-SW	63	M10	13.5	17.5	7.8±0.05	31	6.5	45	4	40	7.3	91
GN.51709	GN 306-63-M10-50-ZK-SW	63	M10	13.5	17.5	7.8±0.05	31	6.5	45	4	50	7.3	96
GN.51719	GN 306-63-M10-63-ZK-SW	63	M10	13.5	17.5	7.8±0.05	31	6.5	45	4	63	7.3	100



GN 306-KD

Codice	Descrizione	l1	d1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	l2	l3	
GN.51203	GN 306-30-M6-16-KD-SW	30	M6	10	13	15	24.5	4	31	3.5	16	3.6	25
GN.51213	GN 306-30-M6-20-KD-SW	30	M6	10	13	15	24.5	4	31	3.5	20	3.6	30
GN.51223	GN 306-30-M6-25-KD-SW	30	M6	10	13	15	24.5	4	31	3.5	25	3.6	31
GN.51233	GN 306-30-M6-32-KD-SW	30	M6	10	13	15	24.5	4	31	3.5	32	3.6	32
GN.51243	GN 306-30-M6-40-KD-SW	30	M6	10	13	15	24.5	4	31	3.5	40	3.6	33
GN.51253	GN 306-30-M6-50-KD-SW	30	M6	10	13	15	24.5	4	31	3.5	50	3.6	35
GN.51403	GN 306-45-M6-16-KD-SW	45	M6	10	13	15	24.5	4	35	3.5	16	3.6	57
GN.51413	GN 306-45-M6-20-KD-SW	45	M6	10	13	15	24.5	4	35	3.5	20	3.6	58
GN.51423	GN 306-45-M6-25-KD-SW	45	M6	10	13	15	24.5	4	35	3.5	25	3.6	59
GN.51433	GN 306-45-M6-32-KD-SW	45	M6	10	13	15	24.5	4	35	3.5	32	3.6	60
GN.51443	GN 306-45-M6-40-KD-SW	45	M6	10	13	15	24.5	4	35	3.5	40	3.6	61
GN.51453	GN 306-45-M6-50-KD-SW	45	M6	10	13	15	24.5	4	35	3.5	50	3.6	62
GN.51603	GN 306-63-M8-20-KD-SW	63	M8	13.5	17.5	18	31	6.5	45	4	20	4.2	85
GN.51613	GN 306-63-M8-25-KD-SW	63	M8	13.5	17.5	18	31	6.5	45	4	25	4.2	86
GN.51623	GN 306-63-M8-32-KD-SW	63	M8	13.5	17.5	18	31	6.5	45	4	32	4.2	89
GN.51633	GN 306-63-M8-40-KD-SW	63	M8	13.5	17.5	18	31	6.5	45	4	40	4.2	91
GN.51643	GN 306-63-M8-50-KD-SW	63	M8	13.5	17.5	18	31	6.5	45	4	50	4.2	93
GN.51653	GN 306-63-M8-63-KD-SW	63	M8	13.5	17.5	18	31	6.5	45	4	63	4.2	110
GN.51663	GN 306-63-M10-20-KD-SW	63	M10	13.5	17.5	21	31	6.5	45	4	20	4.3	84
GN.51673	GN 306-63-M10-25-KD-SW	63	M10	13.5	17.5	21	31	6.5	45	4	25	4.3	87
GN.51683	GN 306-63-M10-32-KD-SW	63	M10	13.5	17.5	21	31	6.5	45	4	32	4.3	90
GN.51693	GN 306-63-M10-40-KD-SW	63	M10	13.5	17.5	21	31	6.5	45	4	40	4.3	94
GN.51703	GN 306-63-M10-50-KD-SW	63	M10	13.5	17.5	21	31	6.5	45	4	50	4.3	100
GN.51713	GN 306-63-M10-63-KD-SW	63	M10	13.5	17.5	21	31	6.5	45	4	63	4.3	110