

VERSIONI

- Versione **A**: senza accessori
- Versione **C**: con kit di fissaggio e calotta di chiusura

Angolare di collegamento

Alluminio

- Verniciato bianco **AW**
- Finitura liscia **AB**

Kit di fissaggio (solo per la versione C)

- Tassello per cave a T e vite a testa cilindrica (per n = 8)
- Bullone per cave a T e dado a collare (per n = 10)

Acciaio, zincato (solo per la versione C) **SZ**

Passivato blu/giallo

Calotta di chiusura (solo per la versione C)

Tecnopolimero a base poliammidica (PA)

Nero **S**



CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli angolari di collegamento GN 30B fissano i profilati di alluminio perpendicolarmente fra loro oppure a elementi come lastre e pannelli. La lavorazione del profilo non è necessaria.


L'angolare si può posizionare liberamente e scorre lungo la scanalatura. Per fissare gli angolari di collegamento a un pannello o trasversalmente a un profilato di alluminio, le guide di riferimento devono essere rimosse. Le calotte di chiusura migliorano l'estetica e semplificano la pulizia (versione C).


ACCESSORI A RICHIESTA

- GN 50B: Tasselli per cave a T
- GN 51B: Tasselli per cave a T
- GN 52B: Bulloni per cave a T



Esempi di applicazione





GN 30B-A-AW



Codice	Descrizione	h1	l*	l#	b1 Per viti	b2 Per viti	k	n	s*	s#	
GN.67606	GN 30B-30308-A-AW	5.5	30	27	M6	-	-	8	30	28	21
GN.67626	GN 30B-30608-A-AW	6	60	57	M6	-	-	8	30	28	57
GN.67646	GN 30B-404010-A-AW	5.5	40	36	M8	-	-	10	40	38	34
GN.67666	GN 30B-408010-A-AW	9	80	80	M8	-	-	10	40	36	123
GN.67686	GN 30B-454510-A-AW	9	45	41	M8	-	-	10	45	42	52
GN.67706	GN 30B-459010-A-AW	9.5	90	87	M8	-	-	10	45	42	166
GN.67726	GN 30B-60608-A-AW	6	60	57	M6	M8	30	8	60	56	168
GN.67746	GN 30B-808010-A-AW	8	80	76	M8	-	40	10	80	74	227
GN.67766	GN 30B-909010-A-AW	9.5	90	86	M8	-	45	10	90	88	360

GN 30B-A-AB

Codice	Descrizione	h1	l*	l#	b1 Per viti	b2 Per viti	k	n	s*	s#	
GN.67601	GN 30B-30308-A-AB	5.5	30	27	M6	-	-	8	30	28	21
GN.67621	GN 30B-30608-A-AB	5.5	40	36	M8	-	-	10	40	38	34
GN.67641	GN 30B-404010-A-AB	6	60	57	M6	-	-	8	30	28	59
GN.67661	GN 30B-408010-A-AB	9	80	80	M8	-	-	10	40	36	119
GN.67681	GN 30B-454510-A-AB	9	45	41	M8	-	-	10	45	42	50
GN.67701	GN 30B-459010-A-AB	9.5	90	87	M8	-	-	10	45	42	165
GN.67721	GN 30B-60608-A-AB	6	60	57	M6	M8	30	8	60	56	106
GN.67741	GN 30B-808010-A-AB	8	80	76	M8	-	40	10	80	74	225
GN.67761	GN 30B-909010-A-AB	9.5	90	86	M8	-	45	10	90	88	358

* Dimensione nominale

Dimensione reale



GN 30B-C-AWSZS

Codice	Descrizione	h1	l*	l#	d	b1 Per viti	b2 Per viti	h2	k	n	s*	s#	⚖
GN.67616	GN 30B-30308-C-AWSZS	5.5	30	27	M6	M6	-	6	-	8	30	28	48
GN.67636	GN 30B-30608-C-AWSZS	6	60	57	M6	M6	-	3.5	-	8	30	28	99
GN.67656	GN 30B-404010-C-AWSZS	5.5	40	36	M8	M8	-	6	-	10	40	38	88
GN.67676	GN 30B-408010-C-AWSZS	9	80	80	M8	M8	-	3.5	-	10	40	36	210
GN.67696	GN 30B-454510-C-AWSZS	9	45	41	M8	M8	-	6	-	10	45	42	112
GN.67716	GN 30B-459010-C-AWSZS	9.5	90	87	M8	M8	-	3.5	-	10	45	42	300
GN.67736	GN 30B-60608-C-AWSZS	6	60	57	M6	M6	M8	6.5	30	8	60	56	198
GN.67756	GN 30B-808010-C-AWSZS	8	80	76	M8	M8	-	6.5	40	10	80	74	450
GN.67776	GN 30B-909010-C-AWSZS	9.5	90	86	M8	M8	-	6.5	45	10	90	88	592

GN 30B-C-ABSZS

Codice	Descrizione	h1	l*	l#	d	b1 Per viti	b2 Per viti	h2	k	n	s*	s#	⚖
GN.67611	GN 30B-30308-C-ABSZS	5.5	30	27	M6	M6	-	6	-	8	30	28	41
GN.67631	GN 30B-30608-C-ABSZS	6	60	57	M6	M6	-	3.5	-	8	30	28	96
GN.67651	GN 30B-404010-C-ABSZS	5.5	40	36	M8	M8	-	6	-	10	40	38	87
GN.67671	GN 30B-408010-C-ABSZS	9	80	80	M8	M8	-	3.5	-	10	40	36	207
GN.67691	GN 30B-454510-C-ABSZS	9	45	41	M8	M8	-	6	-	10	45	42	112
GN.67711	GN 30B-459010-C-ABSZS	9.5	90	87	M8	M8	-	3.5	-	10	45	42	299
GN.67731	GN 30B-60608-C-ABSZS	6	60	57	M6	M6	M8	6.5	30	8	60	56	181
GN.67751	GN 30B-808010-C-ABSZS	8	80	76	M8	M8	-	6.5	40	10	80	74	454
GN.67771	GN 30B-909010-C-ABSZS	9.5	90	86	M8	M8	-	6.5	45	10	90	88	588

* Dimensione nominale
Dimensione reale