

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

VERSIONI

- Versione **A**: senza accessori
- Versione **C**: con kit di fissaggio e calotta di chiusura

Angolare di collegamento

Legna di zinco pressofusa

Alluminio verniciato bianco **ZW**

Viti e tasselli per cave a T (solo per la versione C)

Acciaio zincato, passivato blu **SZ**

Calotta di chiusura (solo per la versione C)

Tecnopolimero a base poliammidica (PA)




Nero **S****CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**


Gli angolari GN 30I fissano i profilati di alluminio perpendicolarmente fra loro oppure a elementi come lastre e pannelli. La lavorazione del profilo non è necessaria.

L'angolare si può posizionare liberamente e scorre lungo la scanalatura. Per fissare gli angolari di collegamento a un pannello o trasversalmente a un profilato di alluminio, le guide di riferimento devono essere rimosse.

ACCESSORI A RICHIESTA


- GN 50I: Tasselli per cave a T

**Esempi di applicazione**



GN 30I-A-ZW

Codice	Descrizione	h1	l*	l#	d Per viti	k	n	s*	s#	⚖
GN.67801	GN 30I-30306-A-ZW	2.5	30	30	M6	-	6	30	30	47
GN.67806	GN 30I-30606-A-ZW	3.5	60	60	M6	-	6	30	30	130
GN.67811	GN 30I-40408-A-ZW	5	40	40	M8	-	8	40	40	85
GN.67816	GN 30I-40808-A-ZW	5	80	80	M8	-	8	40	40	271
GN.67821	GN 30I-80808-A-ZW	8	80	76	M8	40	8	80	74	407



GN 30I-C-ZWSZS

Codice	Descrizione	h1	l*	l#	d	h2	k	n	s*	s#	⚖
GN.67851	GN 30I-30306-C-ZWSZS	2.5	30	30	M6	2	-	6	30	30	52
GN.67856	GN 30I-30606-C-ZWSZS	3.5	60	60	M6	2	-	6	30	30	166
GN.67861	GN 30I-40408-C-ZWSZS	5	40	40	M8	2	-	8	40	40	158
GN.67866	GN 30I-40808-C-ZWSZS	5	80	80	M8	2	-	8	40	40	355
GN.67871	GN 30I-80808-C-ZWSZS	8	80	76	M8	7	40	8	80	74	575

* Dimensione nominale

Dimensione reale