



MATERIALE
Alluminio

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
Gli inserti per chiavi GN 3124 sono utilizzati per installare i componenti standard di Hygienic Design riportati nella tabella. In combinazione con il materiale in alluminio utilizzato, la geometria esagonale arrotondata delle sedi per chiave trasferisce la coppia alla testa della vite senza danneggiarla.
Se vengono rispettate le coppie specificate, gli inserti per chiave a bussola avranno una vita utile più lunga. Sono azionati con chiavi a cricchetto disponibili in commercio o con chiavi a cricchetto reversibili con attacco quadrato.



Esempi di applicazione



Codice	Descrizione	d1	d2	l	t	s	s Corrispondente in pollici	sw	Coppia max. [Nm]	Per viti e dadi NT-HD-SST	Per viti NTR-HD-SST	Per viti GN 1582	Per chiusure GN 1150	
GN.81001	GN 3124-7-6,3-K-AL	18	13	19.5	10.5	6.3	1/4	7	1.3	M 4	M 4	-	-	9
GN.81002	GN 3124-8-6,3-K-AL	19	13	20	11	6.3	1/4	8	2.5	M 5	M 5	M 5	-	10
GN.81003	GN 3124-10-6,3-K-AL	22	13	21.5	12.5	6.3	1/4	10	4.4	M 6	M 6	M 6	-	13
GN.81004	GN 3124-11-6,3-K-AL	23	13	22.5	13.5	6.3	1/4	11	2.5	-	-	-	d1 = 22	15
GN.81005	GN 3124-13-6,3-K-AL	25	13	25	16	6.3	1/4	13	11	M 8	M 8	M 8	d1 = 30	18
GN.81006	GN 3124-16-12,5-K-AL	29	29	36	20	12.5	1/2	16	21	M 10	M 10	M 10	-	42
GN.81007	GN 3124-18-12,5-K-AL	31	30	37.5	21.5	12.5	1/2	18	38	M 12	M 12	-	-	48
GN.81008	GN 3124-22-12,5-K-AL	38	30	41	25	12.5	1/2	22	100	-	M 16	-	-	71
GN.81009	GN 3124-24-12,5-K-AL	40	30	43	27	12.5	1/2	24	94	M 16	-	-	-	79
GN.81010	GN 3124-27-12,5-K-AL	44	30	47	31	12.5	1/2	27	100	-	M 20	-	-	99
GN.81011	GN 3124-30-12,5-K-AL	47	30	48.5	32.5	12.5	1/2	30	100	M 20	-	-	-	109