

ESECUZIONI STANDARD


Fori per viti a testa svasata A

- **GN 3136-ST:** acciaio zincato, passivato blu.
- **GN 3136-NI:** acciaio INOX AISI 304, finitura lucida.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le maniglie ripiegabili GN 3136 sono utilizzate per aprire cassetti o sollevare scatole e contenitori. Durante l'uso, la maniglia girevole va in battuta con il corpo di contenimento in lamiera a circa 90° e poi ritorna in posizione di arresto per gravità.

Grazie alla semplicità costruttiva, le parti stampate e piegate possono presentare tolleranze più ampie. Pertanto, nella progettazione è necessario prendere in considerazione misure di compensazione adeguate.



GN 3136-ST

Codice	Descrizione	l1	l2	l3	d1	d1 Per viti	d2	h1	h2	m1	m2	m3	m4	s	$\Delta\Delta$
GN.81021	GN 3136-85-70-A-ST	85	70	75	5.5	M 4	6.5	12	44	65	45	45	10	1.25	101
GN.81023	GN 3136-100-80-A-ST	100	80	95	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	75	52	44	22.5	1.5	161
GN.81024	GN 3136-120-95-A-ST	120	95	103.5	5.5	M 5	7.5	15	54	96	70	55	20	1.5	200
GN.81025	GN 3136-135-110-A-ST	135	110	123	6.4	M 6	10	15	65	105	75	73	22	1.75	371

GN 3136-NI

Codice	Descrizione	l1	l2	l3	d1	d1 Per viti	d2	h1	h2	m1	m2	m3	m4	s	$\Delta\Delta$	
1	GN.81022	GN 3136-100-80-A-NI	100	80	95	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	75	52	44	22.5	1.5	160