

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

ESECUZIONI STANDARD

Supporti in lega di zinco pressofusa, con rivestimento in resina epossidica, fori ciechi filettati. Fissaggio del tubo ai supporti a mezzo di due viti.

- **GN 333.1-EL:** tubo in alluminio anodizzato, colore naturale. Supporti colore nero RAL 9005, finitura mat.
- **GN 333.1-ES:** tubo in alluminio anodizzato, colore naturale. Supporti colore grigio RAL 9006, finitura mat.
- **GN 333.1-SW:** tubo in alluminio, rivestimento con resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Supporti colore nero RAL 9005, finitura mat.



TAPPI DI CHIUSURA LATERALI


Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio chiaro.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Due viti bloccano il tubo ai supporti, impedendone la rotazione. Impiego tipico su porte scorrevoli.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Lunghezze diverse.



Codice	Descrizione	d1	l±0.25	d2	b1	b2	h1	h2	t _{min}	⚖
GN.27656	GN 333.1-20-180-A-EL	20	180	M6	24	12	42	54	12	180
GN.27657	GN 333.1-20-180-A-ES	20	180	M6	24	12	42	54	12	180
GN.27658	GN 333.1-20-180-A-SW	20	180	M6	24	12	42	54	12	180
GN.27674	GN 333.1-20-200-A-EL	20	200	M6	24	12	42	54	12	200
GN.27695	GN 333.1-20-200-A-ES	20	200	M6	24	12	42	54	12	200
GN.27675	GN 333.1-20-200-A-SW	20	200	M6	24	12	42	54	12	200
GN.27676	GN 333.1-20-300-A-EL	20	300	M6	24	12	42	54	12	240
GN.27696	GN 333.1-20-300-A-ES	20	300	M6	24	12	42	54	12	240
GN.27677	GN 333.1-20-300-A-SW	20	300	M6	24	12	42	54	12	240
GN.27678	GN 333.1-20-400-A-EL	20	400	M6	24	12	42	54	12	270
GN.27697	GN 333.1-20-400-A-ES	20	400	M6	24	12	42	54	12	270
GN.27679	GN 333.1-20-400-A-SW	20	400	M6	24	12	42	54	12	270
GN.27681	GN 333.1-28-200-A-EL	28	200	M8	25	14	50	66	14	340
GN.27683	GN 333.1-28-200-A-ES	28	200	M8	25	14	50	66	14	340
GN.27682	GN 333.1-28-200-A-SW	28	200	M8	25	14	50	66	14	340
GN.27686	GN 333.1-28-300-A-EL	28	300	M8	25	14	50	66	14	390
GN.27688	GN 333.1-28-300-A-ES	28	300	M8	25	14	50	66	14	390
GN.27687	GN 333.1-28-300-A-SW	28	300	M8	25	14	50	66	14	390
GN.27691	GN 333.1-28-500-A-EL	28	500	M8	25	14	50	66	14	480
GN.27693	GN 333.1-28-500-A-ES	28	500	M8	25	14	50	66	14	480
GN.27692	GN 333.1-28-500-A-SW	28	500	M8	25	14	50	66	14	480