

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

SUPPORTI LATERALI

Legna di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, finitura mat.
Da fissare al tubo per mezzo di una vite.

TAPPI DI CHIUSURA LATERALI

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio chiaro.

ESECUZIONI STANDARD

Fori ciechi filettati.


- **GN 333.3-SW**: tubo in alluminio e supporti laterali in colore nero RAL 9005.
- **GN 333.3-ELS**: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale. Supporti laterali in colore nero RAL 9005.
- **GN 333.3-ELG**: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale. Supporti laterali in colore grigio RAL 9006, finitura mat.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I maniglioni sono caratterizzati da interasse di fissaggio variabile, essendo i supporti laterali regolabili sul tubo a mezzo della vite di fissaggio.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Supporti laterali aggiuntivi.



Codice	Descrizione	d1	l±0.25	d2	b1	b2	h1	h2	tmin	
GN.27643	GN 333.3-28-242-A-SW	28	242	M8	25	14	50	66	15	317
GN.27642	GN 333.3-28-242-A-ELS	28	242	M8	25	14	50	66	15	317
GN.27641	GN 333.3-28-242-A-ELG	28	242	M8	25	14	50	66	15	317
GN.27646	GN 333.3-28-292-A-SW	28	292	M8	25	14	50	66	15	342
GN.27645	GN 333.3-28-292-A-ELS	28	292	M8	25	14	50	66	15	342
GN.27644	GN 333.3-28-292-A-ELG	28	292	M8	25	14	50	66	15	342
GN.27649	GN 333.3-28-392-A-SW	28	392	M8	25	14	50	66	15	399
GN.27648	GN 333.3-28-392-A-ELS	28	392	M8	25	14	50	66	15	399
GN.27647	GN 333.3-28-392-A-ELG	28	392	M8	25	14	50	66	15	399
GN.27652	GN 333.3-28-492-A-SW	28	492	M8	25	14	50	66	15	482
GN.27651	GN 333.3-28-492-A-ELS	28	492	M8	25	14	50	66	15	482
GN.27650	GN 333.3-28-492-A-ELG	28	492	M8	25	14	50	66	15	482
GN.27655	GN 333.3-28-592-A-SW	28	592	M8	25	14	50	66	15	556
GN.27654	GN 333.3-28-592-A-ELS	28	592	M8	25	14	50	66	15	556
GN.27653	GN 333.3-28-592-A-ELG	28	592	M8	25	14	50	66	15	556