

ESECUZIONI STANDARD


- **GN 426.5-20-A:** barra acciaio INOX AISI 304 Ø 20 mm, finitura mat da sabbatura. Fori ciechi filettati.
 - **GN 426.5-28-A:** tubo acciaio INOX AISI 304 Ø 28 mm, spessore 2 mm, finitura mat da sabbatura.
- Boccole filettate acciaio INOX AISI 304 riportate nel tubo.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA



- Lunghezze diverse.
- GN 426.5-B: per montaggio contrapposto all'esecuzione standard.



GN 426.5-20-A



GN 426.5-28-A



Codice	Descrizione	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	⚖
GN.27005	GN 426.5-20-200-A	20	200	M8	-	68	22	15	690
GN.27007	GN 426.5-20-250-A	20	250	M8	-	68	22	15	730
GN.27009	GN 426.5-20-300-A	20	300	M8	-	68	22	15	960
GN.27013	GN 426.5-28-250-A	28	250	M10	32	90	32	17	550
GN.27015	GN 426.5-28-300-A	28	300	M10	32	90	32	17	625
GN.27017	GN 426.5-28-400-A	28	400	M10	32	90	32	17	730