

MATERIALE

Alluminio. Barra a sezione ovale.


ESECUZIONI STANDARD

Fori ciechi filettati

- **GN 427-EL:** alluminio anodizzato, colore naturale, finitura mat.
- **GN 427-SW:** rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Lunghezze e colori diversi.



Codice	Descrizione	b	l	a	h	r	⚖️
GN.27031	GN 427-12-88-EL	12	88±0.25	8	40	8	30
GN.27032	GN 427-12-88-SW	12	88±0.25	8	40	8	30
GN.27035	GN 427-12-100-EL	12	100±0.25	8	40	8	30
GN.27036	GN 427-12-100-SW	12	100±0.25	8	40	8	30
GN.27041	GN 427-12-120-EL	12	120±0.25	8	40	8	35
GN.27042	GN 427-12-120-SW	12	120±0.25	8	40	8	35
GN.27045	GN 427-12-180-EL	12	180±0.25	8	40	8	45
GN.27046	GN 427-12-180-SW	12	180±0.25	8	40	8	45
GN.27051	GN 427-12-200-EL	12	200±0.25	8	40	8	50
GN.27052	GN 427-12-200-SW	12	200±0.25	8	40	8	50
GN.27061	GN 427-12-235-EL	12	235±0.25	8	40	8	60
GN.27062	GN 427-12-235-SW	12	235±0.25	8	40	8	60

