

GN 431 | Chiavette di serraggio

Acciaio INOX



MATERIALE



Acciaio INOX sinterizzato AISI 316L, finitura mat da sabbatura.

ESECUZIONE STANDARD

Perno filettato acciaio INOX AISI 304, avvitato e bloccato nel corpo con una spina elastica.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le chiavette permettono di raggiungere coppie di serraggio elevate.



Codice	Descrizione	d1	d2	d3	b	h	l	⚖
GN.29371	GN 431-25-M6-16	25	M6	8	8	10	16	15
GN.29375	GN 431-25-M6-20	25	M6	8	8	10	20	16
GN.29381	GN 431-25-M6-25	25	M6	8	8	10	25	17
GN.29401	GN 431-30-M8-16	30	M8	10	10	12	16	26
GN.29405	GN 431-30-M8-20	30	M8	10	10	12	20	28
GN.29411	GN 431-30-M8-25	30	M8	10	10	12	25	30
GN.29415	GN 431-30-M8-32	30	M8	10	10	12	32	32
GN.29422	GN 431-36-M10-20	36	M10	12	12	14.5	20	48
GN.29424	GN 431-36-M10-30	36	M10	12	12	14.5	30	53
GN.29426	GN 431-36-M10-40	36	M10	12	12	14.5	40	55

GN 432 | Chiavette di serraggio

Acciaio INOX



MATERIALE


Acciaio INOX sinterizzato AISI 316L, finitura mat da sabbatura.

ESECUZIONE STANDARD

Foro cieco filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le chiavette permettono di raggiungere coppie di serraggio elevate.



Codice	Descrizione	d1	d2	d3	b	h	t _{min}	⚖
GN.29431	GN 432-25-M6	25	M6	8	8	10	7	11
GN.29441	GN 432-30-M8	30	M8	10	10	12	9	19
GN.29451	GN 432-36-M8	36	M8	12	12	14.5	10	35