



ESECUZIONI STANDARD

- **GN 434-NI**: fusione di acciaio INOX AISI CF-8, finitura mat da sabbiatura.
- **GN 434-A4**: fusione di acciaio INOX AISI 316, finitura mat da sabbiatura.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le chiavette di serraggio permettono di raggiungere coppie di serraggio elevate e, grazie al mozzo allungato, consentono una presa più agevole.



GN 434-NI



Codice	Descrizione	d1	d2	d3	b	h1	h2	tmin	⚖
GN.18691	GN 434-NI-20-M4-MT	20	M4	8	9	8	3.5	7	18
GN.22140	GN 434-NI-26-M4-MT	26	M4	10	11	10	4.5	7	19
GN.22141	GN 434-NI-26-M5-MT	26	M5	10	11	10	4.5	8	19
GN.22142	GN 434-NI-26-M6-MT	26	M6	10	11	10	4.5	8	20
GN.22143	GN 434-NI-34-M6-MT	34	M6	12	13	12	5	10	34
GN.22144	GN 434-NI-34-M8-MT	34	M8	12	13	12	5	9	32

GN 434-A4



Codice	Descrizione	d1	d2	d3	b	h1	h2	tmin	⚖
GN.29201	GN 434-A4-20-M4-MT	20	M4	8	9	8	3.5	7	18
GN.29202	GN 434-A4-26-M4-MT	26	M4	10	11	10	4.5	7	19
GN.29204	GN 434-A4-26-M5-MT	26	M5	10	11	10	4.5	8	19
GN.29206	GN 434-A4-26-M6-MT	26	M6	10	11	10	4.5	8	20
GN.29208	GN 434-A4-34-M6-MT	34	M6	12	13	12	5	10	34
GN.29209	GN 434-A4-34-M8-MT	34	M8	12	13	12	5	9	32