

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

VERSIONI

- Versione **N**: senza coppia maggiorata
- Versione **B**: con coppia maggiorata



Acciaio zincato, passivato blu **SZ**
 Acciaio INOX, finitura liscia **NB**

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I tasselli per cave a T GN 51B fissano attacchi e accessori nelle scanalature dei profilati di alluminio.

Nella versione B, la coppia maggiorata nella filettatura del dado assicura che la rotazione di 90° richiesta durante il montaggio o la rimozione del bullone sia sempre trasmessa in modo affidabile e che il tassello sia allineato trasversalmente o longitudinalmente alla scanalatura.

La connessione è conduttiva.



GN 51B-N-SZ

Codice	Descrizione	b	n	d	h1	h2	Lunghezza 	⚖
GN.72907	GN 51B-6M4-N-SZ	11.5	6	M4	3	1	5.9	1
GN.72911	GN 51B-8M4-N-SZ	16.5	8	M4	4.5	1.5	8	4
GN.72915	GN 51B-8M5-N-SZ	16.5	8	M5	4.5	1.5	8	3
GN.72923	GN 51B-8M6-N-SZ	16.5	8	M6	4.5	1.5	8	2
GN.72927	GN 51B-10M4-N-SZ	19.4	10	M4	5.7	3	9.8	8
GN.72931	GN 51B-10M5-N-SZ	19.4	10	M5	5.7	3	9.8	7
GN.72939	GN 51B-10M6-N-SZ	19.4	10	M6	5.7	3	9.8	6
GN.72947	GN 51B-10M8-N-SZ	19.4	10	M8	5.7	3	9.8	5

GN 51B-B-SZ

Codice	Descrizione	b	n	d	h1	h2	Lunghezza 	⚖
GN.72903	GN 51B-6M4-B-SZ	11.5	6	M4	3	1	5.9	1
GN.72909	GN 51B-8M4-B-SZ	16.5	8	M4	4.5	1.5	8	4
GN.72913	GN 51B-8M5-B-SZ	16.5	8	M5	4.5	1.5	8	3
GN.72919	GN 51B-8M6-B-SZ	16.5	8	M6	4.5	1.5	8	2
GN.72925	GN 51B-10M4-B-SZ	19.4	10	M4	5.7	3	9.8	8
GN.72929	GN 51B-10M5-B-SZ	19.4	10	M5	5.7	3	9.8	7
GN.72935	GN 51B-10M6-B-SZ	19.4	10	M6	5.7	3	9.8	6
GN.72943	GN 51B-10M8-B-SZ	19.4	10	M8	5.7	3	9.8	5

GN 51B-N-NB



Codice	Descrizione	b	n	d	h1	h2	Lunghezza 	⚖
GN.72905	GN 51B-6M4-N-NB	11.5	6	M4	3	1	5.9	1
GN.72921	GN 51B-8M6-N-NB	16.5	8	M6	4.5	1.5	8	2
GN.72937	GN 51B-10M6-N-NB	19.4	10	M6	5.7	3	9.8	6
GN.72945	GN 51B-10M8-N-NB	19.4	10	M8	5.7	3	9.8	5

GN 51B-B-NB

Codice	Descrizione	b	n	d	h1	h2	Lunghezza 	⚖
GN.72901	GN 51B-6M4-B-NB	11.5	6	M4	3	1	5.9	1
GN.72917	GN 51B-8M6-B-NB	16.5	8	M6	4.5	1.5	8	2
GN.72933	GN 51B-10M6-B-NB	19.4	10	M6	5.7	3	9.8	6
GN.72941	GN 51B-10M8-B-NB	19.4	10	M8	5.7	3	9.8	5