

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

**VERSIONI**

- Versione **C**: occhiello aperto
- Versione **E**: occhiello chiuso (disponibile solo in acciaio INOX)

Acciaio **ST**

Zincato **ZB**

Acciaio INOX **A4**

Finitura liscia **BL**

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**


I moschettoni GN 5299 vengono utilizzati, ad esempio, per collegare o assicurare utensili o altri componenti rapidamente e senza l'ausilio di attrezzi. Si aprono manualmente e si richiudono automaticamente grazie a una molla nascosta quando vengono rilasciati.

L'occhiello della versione E, dotato di una bussola rotonda chiusa e inserita a pressione, consente il montaggio in modo imperdibile dei moschettoni, ad esempio per mezzo di un cavo di fissaggio opportunamente inserito al suo interno.


I moschettoni GN 5299 non devono essere utilizzati per sollevare o fissare carichi. I dati sulla capacità di carico sono indicativi ed escludono qualsiasi responsabilità.



**GN 5299-C-ST  
GN 5299-C-A4**



**GN 5299-E-A4**



**GN 5299-C-ST**

Codice	Descrizione	d1	d2 min	d3	f min	Lunghezza l	m min	Carico statico [N]	⚖️
GN.47662	GN 5299-C-40-ST-ZB	6	11	4	4.5	40	5	500	11
GN.47664	GN 5299-C-50-ST-ZB	8	15	5	5.5	50	7	1200	16
GN.47666	GN 5299-C-60-ST-ZB	9	17	6	6.5	60	8	1200	27

**GN 5299-C-A4**

Codice	Descrizione	d1	d2 min	d3	f min	Lunghezza l	m min	Carico statico [N]	⚖️
GN.47661	GN 5299-C-40-A4-BL	6	11	4	4.5	40	5	500	11
GN.47663	GN 5299-C-50-A4-BL	8	15	5	5.5	50	7	1200	16
GN.47665	GN 5299-C-60-A4-BL	9	17	6	6.5	60	8	1200	27

**GN 5299-E-A4**

Codice	Descrizione	b	d1	d2 min	d3	f min	Lunghezza l	m min	Carico statico [N]	⚖️
GN.47671	GN 5299-E-50-A4-BL	5.3	6	15	5	5.5	50	7	1200	17
GN.47672	GN 5299-E-60-A4-BL	6.4	7	17	6	6.5	60	8	1200	28