



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

MATERIALE

Alluminio, barra a sezione ovale, con rivestimento resina epossidica antibatterica, colore nero RAL 9005.

ESECUZIONE STANDARD

Fori ciechi filettati.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Le maniglie GN 565-SMA hanno una verniciatura a polvere a base di ioni d'argento molibdato che gli conferisce proprietà antimicrobiche. Il principio di azione che viene attivato riduce la contaminazione delle superfici entro 24 ore, in modo che alla fine sopravvivano meno dell'1% dei batteri e meno del 5% dei virus.

Sono generalmente impiegate nel settore sanitario, negli edifici pubblici come gli aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi ecc.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Lunghezze e colori diversi dalle esecuzioni standard.





Codice	Descrizione	b	d	l±0.25	a	h	r	tmin	Δ
GN.64682	GN 565-20-100-SMA	20	M6	100	13	49	13	10	87
GN.64687	GN 565-20-112-SMA	20	M6	112	13	49	13	10	93
GN.64702	GN 565-20-128-SMA	20	M6	128	13	51	13	10	114
GN.64707	GN 565-20-160-SMA	20	M6	160	13	51	13	10	121
GN.64747	GN 565-26-128-SMA	26	M8	128	17	55	17	12	189
GN.64752	GN 565-26-160-SMA	26	M8	160	17	57	17	12	210
GN.64762	GN 565-26-192-SMA	26	M8	192	17	57	17	12	245
GN.64767	GN 565-26-300-SMA	26	M8	300	17	57	17	12	345