

**CORPO FILETTATO**

Acciaio INOX AISI 303.

**PUNTALE**

Acciaio INOX AISI 303 nichelato.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

**CONTRODADO**

Acciaio INOX.

**MANOPOLA**




Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat o acciaio INOX AISI 303.


**ESECUZIONI STANDARD**

- **GN 617.1-A-NI**: con manopola in tecnopolimero, senza controdado.
- **GN 617.1-AN-NI**: con manopola in acciaio INOX AISI 303, senza controdado.
- **GN 617.1-AK-NI**: con manopola in tecnopolimero, con controdado.
- **GN 617.1-AKN-NI**: con manopola in acciaio INOX AISI 303, con controdado.

**ACCESSORI A RICHIESTA**

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 (vedi pag. 562) per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.



Codice	Descrizione	d1		d2	d3	e	l1	l2	l3	l4	l5	sw	Precarico molla [N]	Carico max. molla [N]	
		Puntale -0.02-0.04	Foro H7												
GN.35503	GN 617.1-5-A-NI	5	M10x1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	6	15	20
GN.35513	GN 617.1-6-A-NI	6	M12x1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	8	21	34
GN.35523	GN 617.1-8-A-NI	8	M16x1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	9	26	79
GN.35533	GN 617.1-10-A-NI	10	M20x1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	17	40	130
GN.35505	GN 617.1-5-AN-NI	5	M10x1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	6	15	30
GN.35515	GN 617.1-6-AN-NI	6	M12x1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	8	21	46
GN.35525	GN 617.1-8-AN-NI	8	M16x1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	9	26	94
GN.35535	GN 617.1-10-AN-NI	10	M20x1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	17	40	145
GN.35504	GN 617.1-5-AK-NI	5	M10x1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	6	15	30
GN.35514	GN 617.1-6-AK-NI	6	M12x1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	8	21	48
GN.35524	GN 617.1-8-AK-NI	8	M16x1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	9	26	99
GN.35534	GN 617.1-10-AK-NI	10	M20x1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	17	40	163
GN.35506	GN 617.1-5-AKN-NI	5	M10x1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	6	15	42
GN.35516	GN 617.1-6-AKN-NI	6	M12x1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	8	21	61
GN.35526	GN 617.1-8-AKN-NI	8	M16x1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	9	26	105
GN.35536	GN 617.1-10-AKN-NI	10	M20x1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	17	40	179