

ESECUZIONI STANDARD


- **GN 6220-ST-A:** acciaio zincato, con fori filettati ciechi o passanti (misure più corte).
- **GN 6220-ST-B:** acciaio zincato, con foro cieco e perno filettati.
- **GN 6220-NI-A:** acciaio INOX AISI 303, con fori filettati ciechi o passanti (misure più corte).
- **GN 6220-NI-B:** acciaio INOX AISI 303, con foro cieco e perno filettati.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


I distanziali GN 6220 sono comunemente usati come barre distanziali e consentono di fissare le parti con un offset parallelo al loro piano di montaggio.

L'esecuzione GN 6220-A viene utilizzata anche come dado di collegamento.


Qualsiasi lunghezza totale può essere realizzata attraverso la combinazione di più distanziali.



Esempi di applicazione



GN 6220-ST-A
GN 6220-NI-A



GN 6220-ST-A

Codice	Descrizione	d	l1 ±0.1	t min.	e	s	⚖
GN.32865	GN 6220-ST-M4-10-A	M4	10	-	8	7	4
GN.32867	GN 6220-ST-M4-12-A	M4	12	-	8	7	6
GN.32869	GN 6220-ST-M4-15-A	M4	15	-	8	7	4
GN.32871	GN 6220-ST-M4-20-A	M4	20	9	8	7	8
GN.32873	GN 6220-ST-M4-25-A	M4	25	9	8	7	10
GN.32875	GN 6220-ST-M4-30-A	M4	30	9	8	7	10
GN.32877	GN 6220-ST-M4-35-A	M4	35	9	8	7	8
GN.32879	GN 6220-ST-M4-40-A	M4	40	9	8	7	12
GN.32881	GN 6220-ST-M4-45-A	M4	45	9	8	7	14
GN.32883	GN 6220-ST-M4-50-A	M4	50	9	8	7	14
GN.32885	GN 6220-ST-M4-60-A	M4	60	9	8	7	18
GN.32887	GN 6220-ST-M4-70-A	M4	70	9	8	7	22
GN.32889	GN 6220-ST-M4-80-A	M4	80	9	8	7	24
GN.32895	GN 6220-ST-M5-12-A	M5	12	-	9.2	8	6
GN.32897	GN 6220-ST-M5-15-A	M5	15	-	9.2	8	4
GN.32899	GN 6220-ST-M5-20-A	M5	20	10	9.2	8	8
GN.32901	GN 6220-ST-M5-25-A	M5	25	10	9.2	8	8
GN.32903	GN 6220-ST-M5-30-A	M5	30	10	9.2	8	14
GN.32905	GN 6220-ST-M5-35-A	M5	35	10	9.2	8	12
GN.32907	GN 6220-ST-M5-40-A	M5	40	10	9.2	8	16
GN.32909	GN 6220-ST-M5-45-A	M5	45	10	9.2	8	18
GN.32911	GN 6220-ST-M5-50-A	M5	50	10	9.2	8	18
GN.32913	GN 6220-ST-M5-60-A	M5	60	10	9.2	8	24
GN.32915	GN 6220-ST-M5-70-A	M5	70	10	9.2	8	28
GN.32917	GN 6220-ST-M5-80-A	M5	80	10	9.2	8	32

GN 6220-NI-A


Codice	Descrizione	d	l1 ±0.1	t min.	e	s	⚖
GN.32731	GN 6220-NI-M4-10-A	M4	10	-	8	7	4
GN.32733	GN 6220-NI-M4-12-A	M4	12	-	8	7	6
GN.32735	GN 6220-NI-M4-15-A	M4	15	-	8	7	8
GN.32737	GN 6220-NI-M4-20-A	M4	20	9	8	7	14
GN.32739	GN 6220-NI-M4-25-A	M4	25	9	8	7	10
GN.32741	GN 6220-NI-M4-30-A	M4	30	9	8	7	14
GN.32743	GN 6220-NI-M4-35-A	M4	35	9	8	7	9
GN.32745	GN 6220-NI-M4-40-A	M4	40	9	8	7	16
GN.32747	GN 6220-NI-M4-45-A	M4	45	9	8	7	12
GN.32749	GN 6220-NI-M4-50-A	M4	50	9	8	7	16
GN.32751	GN 6220-NI-M4-60-A	M4	60	9	8	7	20
GN.32753	GN 6220-NI-M4-70-A	M4	70	9	8	7	22
GN.32755	GN 6220-NI-M4-80-A	M4	80	9	8	7	26
GN.32761	GN 6220-NI-M5-12-A	M5	12	-	9.2	8	6
GN.32763	GN 6220-NI-M5-15-A	M5	15	-	9.2	8	6
GN.32765	GN 6220-NI-M5-20-A	M5	20	10	9.2	8	10
GN.32767	GN 6220-NI-M5-25-A	M5	25	10	9.2	8	8
GN.32769	GN 6220-NI-M5-30-A	M5	30	10	9.2	8	12
GN.32771	GN 6220-NI-M5-35-A	M5	35	10	9.2	8	14
GN.32773	GN 6220-NI-M5-40-A	M5	40	10	9.2	8	16
GN.32775	GN 6220-NI-M5-45-A	M5	45	10	9.2	8	20
GN.32777	GN 6220-NI-M5-50-A	M5	50	10	9.2	8	18
GN.32779	GN 6220-NI-M5-60-A	M5	60	10	9.2	8	24
GN.32781	GN 6220-NI-M5-70-A	M5	70	10	9.2	8	34
GN.32783	GN 6220-NI-M5-80-A	M5	80	10	9.2	8	32

GN 6220-ST-A

Codice	Descrizione	d	l1 ±0.1	t min.	e	s	⚖
GN.32922	GN 6220-ST-M6-12-A	M6	12	-	11.5	10	8
GN.32923	GN 6220-ST-M6-15-A	M6	15	-	11.5	10	6
GN.32925	GN 6220-ST-M6-20-A	M6	20	10	11.5	10	8
GN.32927	GN 6220-ST-M6-25-A	M6	25	10	11.5	10	16
GN.32929	GN 6220-ST-M6-30-A	M6	30	12	11.5	10	16
GN.32931	GN 6220-ST-M6-35-A	M6	35	12	11.5	10	18
GN.32933	GN 6220-ST-M6-40-A	M6	40	12	11.5	10	24
GN.32935	GN 6220-ST-M6-45-A	M6	45	12	11.5	10	24
GN.32937	GN 6220-ST-M6-50-A	M6	50	12	11.5	10	28
GN.32939	GN 6220-ST-M6-60-A	M6	60	12	11.5	10	36
GN.32941	GN 6220-ST-M6-70-A	M6	70	12	11.5	10	40
GN.32943	GN 6220-ST-M6-80-A	M6	80	12	11.5	10	48
GN.32948	GN 6220-ST-M8-15-A	M8	15	-	15	13	14
GN.32949	GN 6220-ST-M8-20-A	M8	20	-	15	13	20
GN.32951	GN 6220-ST-M8-25-A	M8	25	12	15	13	22
GN.32953	GN 6220-ST-M8-30-A	M8	30	14	15	13	28
GN.32955	GN 6220-ST-M8-35-A	M8	35	14	15	13	30
GN.32957	GN 6220-ST-M8-40-A	M8	40	14	15	13	36
GN.32959	GN 6220-ST-M8-45-A	M8	45	14	15	13	40
GN.32961	GN 6220-ST-M8-50-A	M8	50	14	15	13	46
GN.32963	GN 6220-ST-M8-60-A	M8	60	14	15	13	58
GN.32965	GN 6220-ST-M8-70-A	M8	70	14	15	13	72
GN.32967	GN 6220-ST-M8-80-A	M8	80	14	15	13	80
GN.32972	GN 6220-ST-M10-25-A	M10	25	-	19.5	17	34
GN.32974	GN 6220-ST-M10-30-A	M10	30	-	19.5	17	42
GN.32976	GN 6220-ST-M10-35-A	M10	35	16	19.5	17	49
GN.32978	GN 6220-ST-M10-40-A	M10	40	16	19.5	17	56
GN.32980	GN 6220-ST-M10-45-A	M10	45	16	19.5	17	63
GN.32982	GN 6220-ST-M10-50-A	M10	50	16	19.5	17	71
GN.32984	GN 6220-ST-M10-60-A	M10	60	16	19.5	17	91
GN.32986	GN 6220-ST-M10-70-A	M10	70	16	19.5	17	110
GN.32988	GN 6220-ST-M10-80-A	M10	80	16	19.5	17	130
GN.32990	GN 6220-ST-M10-100-A	M10	100	16	19.5	17	167

GN 6220-NI-A

Codice	Descrizione	d	l1 ±0.1	t min.	e	s	⚖
GN.32788	GN 6220-NI-M6-12-A	M6	12	-	11.5	10	6
GN.32789	GN 6220-NI-M6-15-A	M6	15	-	11.5	10	7
GN.32791	GN 6220-NI-M6-20-A	M6	20	10	11.5	10	12
GN.32793	GN 6220-NI-M6-25-A	M6	25	10	11.5	10	12
GN.32795	GN 6220-NI-M6-30-A	M6	30	12	11.5	10	16
GN.32797	GN 6220-NI-M6-35-A	M6	35	12	11.5	10	20
GN.32799	GN 6220-NI-M6-40-A	M6	40	12	11.5	10	22
GN.32801	GN 6220-NI-M6-45-A	M6	45	12	11.5	10	26
GN.32803	GN 6220-NI-M6-50-A	M6	50	12	11.5	10	30
GN.32805	GN 6220-NI-M6-60-A	M6	60	12	11.5	10	34
GN.32807	GN 6220-NI-M6-70-A	M6	70	12	11.5	10	41
GN.32809	GN 6220-NI-M6-80-A	M6	80	12	11.5	10	48
GN.32815	GN 6220-NI-M8-15-A	M8	15	-	15	13	12
GN.32816	GN 6220-NI-M8-20-A	M8	20	-	15	13	16
GN.32818	GN 6220-NI-M8-25-A	M8	25	12	15	13	22
GN.32820	GN 6220-NI-M8-30-A	M8	30	14	15	13	23
GN.32822	GN 6220-NI-M8-35-A	M8	35	14	15	13	30
GN.32824	GN 6220-NI-M8-40-A	M8	40	14	15	13	34
GN.32826	GN 6220-NI-M8-45-A	M8	45	14	15	13	40
GN.32828	GN 6220-NI-M8-50-A	M8	50	14	15	13	45
GN.32830	GN 6220-NI-M8-60-A	M8	60	14	15	13	58
GN.32832	GN 6220-NI-M8-70-A	M8	70	14	15	13	68
GN.32834	GN 6220-NI-M8-80-A	M8	80	14	15	13	79
GN.32840	GN 6220-NI-M10-25-A	M10	25	-	19.5	17	36
GN.32842	GN 6220-NI-M10-30-A	M10	30	-	19.5	17	42
GN.32844	GN 6220-NI-M10-35-A	M10	35	16	19.5	17	49
GN.32846	GN 6220-NI-M10-40-A	M10	40	16	19.5	17	57
GN.32848	GN 6220-NI-M10-45-A	M10	45	16	19.5	17	66
GN.32850	GN 6220-NI-M10-50-A	M10	50	16	19.5	17	72
GN.32852	GN 6220-NI-M10-60-A	M10	60	16	19.5	17	90
GN.32854	GN 6220-NI-M10-70-A	M10	70	16	19.5	17	111
GN.32856	GN 6220-NI-M10-80-A	M10	80	16	19.5	17	130
GN.32858	GN 6220-NI-M10-100-A	M10	100	16	19.5	17	171

GN 6220-ST-B
GN 6220-NI-B

GN 6220-ST-B

Codice	Descrizione	d	l1 ±0.1	l2	t min.	e	s	⚖
GN.32866	GN 6220-ST-M4-10-B	M4	10	8	6	8	7	4
GN.32868	GN 6220-ST-M4-12-B	M4	12	8	7	8	7	6
GN.32870	GN 6220-ST-M4-15-B	M4	15	8	9	8	7	6
GN.32872	GN 6220-ST-M4-20-B	M4	20	8	9	8	7	6
GN.32874	GN 6220-ST-M4-25-B	M4	25	8	9	8	7	10
GN.32876	GN 6220-ST-M4-30-B	M4	30	8	9	8	7	12
GN.32878	GN 6220-ST-M4-35-B	M4	35	8	9	8	7	14
GN.32880	GN 6220-ST-M4-40-B	M4	40	8	9	8	7	14
GN.32882	GN 6220-ST-M4-45-B	M4	45	8	9	8	7	16
GN.32884	GN 6220-ST-M4-50-B	M4	50	8	9	8	7	18
GN.32886	GN 6220-ST-M4-60-B	M4	60	8	9	8	7	20
GN.32888	GN 6220-ST-M4-70-B	M4	70	8	9	8	7	24
GN.32890	GN 6220-ST-M4-80-B	M4	80	8	9	8	7	26

GN 6220-NI-B

Codice	Descrizione	d	l1 ±0.1	l2	t min.	e	s	⚖
GN.32732	GN 6220-NI-M4-10-B	M4	10	8	6	8	7	3
GN.32734	GN 6220-NI-M4-12-B	M4	12	8	7	8	7	4
GN.32736	GN 6220-NI-M4-15-B	M4	15	8	9	8	7	4
GN.32738	GN 6220-NI-M4-20-B	M4	20	8	9	8	7	6
GN.32740	GN 6220-NI-M4-25-B	M4	25	8	9	8	7	8
GN.32742	GN 6220-NI-M4-30-B	M4	30	8	9	8	7	9
GN.32744	GN 6220-NI-M4-35-B	M4	35	8	9	8	7	11
GN.32746	GN 6220-NI-M4-40-B	M4	40	8	9	8	7	13
GN.32748	GN 6220-NI-M4-45-B	M4	45	8	9	8	7	14
GN.32750	GN 6220-NI-M4-50-B	M4	50	8	9	8	7	16
GN.32752	GN 6220-NI-M4-60-B	M4	60	8	9	8	7	19
GN.32754	GN 6220-NI-M4-70-B	M4	70	8	9	8	7	22
GN.32756	GN 6220-NI-M4-80-B	M4	80	8	9	8	7	26



GN 6220-ST-B

Codice	Descrizione	d	l1±0.1	l2	t min.	e	s	Δ
GN.32896	GN 6220-ST-M5-12-B	M5	12	8	7	9.2	8	6
GN.32898	GN 6220-ST-M5-15-B	M5	15	8	10	9.2	8	8
GN.32900	GN 6220-ST-M5-20-B	M5	20	8	10	9.2	8	8
GN.32902	GN 6220-ST-M5-25-B	M5	25	8	10	9.2	8	14
GN.32904	GN 6220-ST-M5-30-B	M5	30	8	10	9.2	8	14
GN.32906	GN 6220-ST-M5-35-B	M5	35	8	10	9.2	8	16
GN.32908	GN 6220-ST-M5-40-B	M5	40	8	10	9.2	8	16
GN.32910	GN 6220-ST-M5-45-B	M5	45	8	10	9.2	8	20
GN.32912	GN 6220-ST-M5-50-B	M5	50	8	10	9.2	8	22
GN.32914	GN 6220-ST-M5-60-B	M5	60	8	10	9.2	8	24
GN.32916	GN 6220-ST-M5-70-B	M5	70	8	10	9.2	8	32
GN.32918	GN 6220-ST-M5-80-B	M5	80	8	10	9.2	8	34
GN.32924	GN 6220-ST-M6-15-B	M6	15	10	10	11.5	10	10
GN.32926	GN 6220-ST-M6-20-B	M6	20	10	12	11.5	10	14
GN.32928	GN 6220-ST-M6-25-B	M6	25	10	12	11.5	10	18
GN.32930	GN 6220-ST-M6-30-B	M6	30	10	12	11.5	10	20
GN.32932	GN 6220-ST-M6-35-B	M6	35	10	12	11.5	10	22
GN.32934	GN 6220-ST-M6-40-B	M6	40	10	12	11.5	10	24
GN.32936	GN 6220-ST-M6-45-B	M6	45	10	12	11.5	10	28
GN.32938	GN 6220-ST-M6-50-B	M6	50	10	12	11.5	10	32
GN.32940	GN 6220-ST-M6-60-B	M6	60	10	12	11.5	10	42
GN.32942	GN 6220-ST-M6-70-B	M6	70	10	12	11.5	10	42
GN.32944	GN 6220-ST-M6-80-B	M6	80	10	12	11.5	10	52
GN.32950	GN 6220-ST-M8-20-B	M8	20	14	14	15	13	24
GN.32952	GN 6220-ST-M8-25-B	M8	25	14	14	15	13	30
GN.32954	GN 6220-ST-M8-30-B	M8	30	14	14	15	13	34
GN.32956	GN 6220-ST-M8-35-B	M8	35	14	14	15	13	40
GN.32958	GN 6220-ST-M8-40-B	M8	40	14	14	15	13	46
GN.32960	GN 6220-ST-M8-45-B	M8	45	14	14	15	13	50
GN.32962	GN 6220-ST-M8-50-B	M8	50	14	14	15	13	60
GN.32964	GN 6220-ST-M8-60-B	M8	60	14	14	15	13	68
GN.32966	GN 6220-ST-M8-70-B	M8	70	14	14	15	13	80
GN.32968	GN 6220-ST-M8-80-B	M8	80	14	14	15	13	90
GN.32973	GN 6220-ST-M10-25-B	M10	25	16	16	19.5	17	44
GN.32975	GN 6220-ST-M10-30-B	M10	30	16	16	19.5	17	53
GN.32977	GN 6220-ST-M10-35-B	M10	35	16	16	19.5	17	63
GN.32979	GN 6220-ST-M10-40-B	M10	40	16	16	19.5	17	72
GN.32981	GN 6220-ST-M10-45-B	M10	45	16	16	19.5	17	83
GN.32983	GN 6220-ST-M10-50-B	M10	50	16	16	19.5	17	72
GN.32985	GN 6220-ST-M10-60-B	M10	60	16	16	19.5	17	109
GN.32987	GN 6220-ST-M10-70-B	M10	70	16	16	19.5	17	131
GN.32989	GN 6220-ST-M10-80-B	M10	80	16	16	19.5	17	151
GN.32991	GN 6220-ST-M10-100-B	M10	100	16	16	19.5	17	189

GN 6220-NI-B



Codice	Descrizione	d	l1±0.1	l2	t min.	e	s	Δ
GN.32762	GN 6220-NI-M5-12-B	M5	12	8	7	9.2	8	6
GN.32764	GN 6220-NI-M5-15-B	M5	15	8	10	9.2	8	6
GN.32766	GN 6220-NI-M5-20-B	M5	20	8	10	9.2	8	10
GN.32768	GN 6220-NI-M5-25-B	M5	25	8	10	9.2	8	12
GN.32770	GN 6220-NI-M5-30-B	M5	30	8	10	9.2	8	12
GN.32772	GN 6220-NI-M5-35-B	M5	35	8	10	9.2	8	14
GN.32774	GN 6220-NI-M5-40-B	M5	40	8	10	9.2	8	16
GN.32776	GN 6220-NI-M5-45-B	M5	45	8	10	9.2	8	18
GN.32778	GN 6220-NI-M5-50-B	M5	50	8	10	9.2	8	20
GN.32780	GN 6220-NI-M5-60-B	M5	60	8	10	9.2	8	25
GN.32782	GN 6220-NI-M5-70-B	M5	70	8	10	9.2	8	29
GN.32784	GN 6220-NI-M5-80-B	M5	80	8	10	9.2	8	33
GN.32790	GN 6220-NI-M6-15-B	M6	15	10	10	11.5	10	10
GN.32792	GN 6220-NI-M6-20-B	M6	20	10	12	11.5	10	12
GN.32794	GN 6220-NI-M6-25-B	M6	25	10	12	11.5	10	15
GN.32796	GN 6220-NI-M6-30-B	M6	30	10	12	11.5	10	22
GN.32798	GN 6220-NI-M6-35-B	M6	35	10	12	11.5	10	20
GN.32800	GN 6220-NI-M6-40-B	M6	40	10	12	11.5	10	26
GN.32802	GN 6220-NI-M6-45-B	M6	45	10	12	11.5	10	30
GN.32804	GN 6220-NI-M6-50-B	M6	50	10	12	11.5	10	32
GN.32806	GN 6220-NI-M6-60-B	M6	60	10	12	11.5	10	40
GN.32808	GN 6220-NI-M6-70-B	M6	70	10	12	11.5	10	46
GN.32810	GN 6220-NI-M6-80-B	M6	80	10	12	11.5	10	56
GN.32817	GN 6220-NI-M8-20-B	M8	20	14	14	15	13	24
GN.32819	GN 6220-NI-M8-25-B	M8	25	14	14	15	13	26
GN.32821	GN 6220-NI-M8-30-B	M8	30	14	14	15	13	31
GN.32823	GN 6220-NI-M8-35-B	M8	35	14	14	15	13	37
GN.32825	GN 6220-NI-M8-40-B	M8	40	14	14	15	13	44
GN.32827	GN 6220-NI-M8-45-B	M8	45	14	14	15	13	50
GN.32829	GN 6220-NI-M8-50-B	M8	50	14	14	15	13	56
GN.32831	GN 6220-NI-M8-60-B	M8	60	14	14	15	13	65
GN.32833	GN 6220-NI-M8-70-B	M8	70	14	14	15	13	77
GN.32835	GN 6220-NI-M8-80-B	M8	80	14	14	15	13	88
GN.32841	GN 6220-NI-M10-25-B	M10	25	16	16	19.5	17	45
GN.32843	GN 6220-NI-M10-30-B	M10	30	16	16	19.5	17	55
GN.32845	GN 6220-NI-M10-35-B	M10	35	16	16	19.5	17	63
GN.32847	GN 6220-NI-M10-40-B	M10	40	16	16	19.5	17	76
GN.32849	GN 6220-NI-M10-45-B	M10	45	16	16	19.5	17	83
GN.32851	GN 6220-NI-M10-50-B	M10	50	16	16	19.5	17	93
GN.32853	GN 6220-NI-M10-60-B	M10	60	16	16	19.5	17	113
GN.32855	GN 6220-NI-M10-70-B	M10	70	16	16	19.5	17	132
GN.32857	GN 6220-NI-M10-80-B	M10	80	16	16	19.5	17	152
GN.32859	GN 6220-NI-M10-100-B	M10	100	16	16	19.5	17	191