

SUPPORTI LATERALI

Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Boccole filettate in acciaio zincato riportate nei supporti laterali.

TAPPI DI CHIUSURA LATERALI

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 666.4-SW**: alluminio, rivestimento con resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.


- **GN 666.4-EL**: alluminio anodizzato, colore naturale.

DESIGN

La forma leggermente curva del tubo offre alla maniglia GN 666.4 un'estetica moderna e raffinata.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

GN 666.4-NG: tubo in acciaio INOX AISI 304, finitura semi-lucida.



Codice	Descrizione	d1	l1	d2	b	h	l2	l3	l4	tmin	
GN.27493	GN 666.4-30-M8-400-SW	30	400±1	M8	22	90	440	360	480	15	361
GN.27503	GN 666.4-30-M8-500-SW	30	500±1	M8	22	94	540	460	580	15	400
GN.27513	GN 666.4-30-M8-600-SW	30	600±1	M8	22	98	640	560	680	15	450
GN.27491	GN 666.4-30-M8-400-EL	30	400±1	M8	22	90	440	360	480	15	361
GN.27501	GN 666.4-30-M8-500-EL	30	500±1	M8	22	94	540	460	580	15	400
GN.27511	GN 666.4-30-M8-600-EL	30	600±1	M8	22	98	640	560	680	15	450

