



SUPPORTI LATERALI

Fori ciechi filettati

CALOTTE COPRI SUPPORTI

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD


- **GN 669-SW:** alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Supporti in colore nero.
- **GN 669-EL:** alluminio anodizzato, colore naturale. Supporti in colore grigio.

APPLICAZIONI

Le maniglie tubolari GN 669 sono particolarmente indicate anche per impieghi con funzione di corrimano.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Supporti completi di perno filettato in acciaio zincato, dadi e rondelle per fissaggio frontale (GN 669-B).
- Supporti forati per collegamenti con più tubi, anche curvi.
- Tubi, supporti laterali e calotte copri supporti in colori diversi.
- Lunghezze diverse.



Codice	Descrizione	d1	l1 ±0.5	d2	b	h	l2	l3	tmin	⚖️
GN.27612	GN 669-28-200-A-SW	28	200	M8	32	60	220	180	15	180
GN.27622	GN 669-28-300-A-SW	28	300	M8	32	60	320	280	15	220
GN.27632	GN 669-28-500-A-SW	28	500	M8	32	60	520	480	15	290
GN.27611	GN 669-28-200-A-EL	28	200	M8	32	60	220	180	15	180
GN.27621	GN 669-28-300-A-EL	28	300	M8	32	60	320	280	15	220
GN.27631	GN 669-28-500-A-EL	28	500	M8	32	60	520	480	15	290