


## MATERIALE

Acciaio brunito.

## ESECUZIONI STANDARD

- **GN 705-A:** fissaggio a mezzo di vite senza testa taglio a cacciavite.
  - **GN 705-E:** fissaggio a mezzo di vite senza testa cava esagonale.
- Per gli anelli aventi d1 = 75 e 80 mm sono previste due viti di fissaggio.
- **GN 705-E-ZB:** acciaio zincato, fissaggio a mezzo di vite senza testa cava esagonale.
- Per gli anelli aventi d1 = 80 mm sono previste due viti di fissaggio.



## GN 705-A

## GN 705-E

## GN 705-E-ZB

| Codice   | Descrizione | Codice   | Descrizione | Codice   | Descrizione    | d1 H8 | d2  | d3     | bjs14 |     |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|-------|-----|--------|-------|-----|
| GN.30601 | GN 705-5-A  | GN.30602 | GN 705-5-E  | GN.30604 | GN 705-5-E-ZB  | 5     | 10  | M3x4   | 6     | 3   |
| GN.30605 | GN 705-6-A  | GN.30606 | GN 705-6-E  | GN.30608 | GN 705-6-E-ZB  | 6     | 12  | M4x5   | 8     | 6   |
| GN.30611 | GN 705-7-A  | GN.30612 | GN 705-7-E  | GN.30614 | GN 705-7-E-ZB  | 7     | 12  | M4x5   | 8     | 5   |
| GN.30615 | GN 705-8-A  | GN.30616 | GN 705-8-E  | GN.30618 | GN 705-8-E-ZB  | 8     | 16  | M4x6   | 8     | 10  |
| GN.30621 | GN 705-9-A  | GN.30622 | GN 705-9-E  | GN.30624 | GN 705-9-E-ZB  | 9     | 18  | M5x8   | 10    | 15  |
| GN.30625 | GN 705-10-A | GN.30626 | GN 705-10-E | GN.30628 | GN 705-10-E-ZB | 10    | 20  | M5x8   | 10    | 19  |
| GN.30631 | GN 705-11-A | GN.30632 | GN 705-11-E | GN.30634 | GN 705-11-E-ZB | 11    | 20  | M5x8   | 10    | 18  |
| GN.30635 | GN 705-12-A | GN.30636 | GN 705-12-E | GN.30638 | GN 705-12-E-ZB | 12    | 22  | M6x8   | 12    | 26  |
| GN.30641 | GN 705-13-A | GN.30642 | GN 705-13-E | GN.30644 | GN 705-13-E-ZB | 13    | 22  | M6x8   | 12    | 26  |
| GN.30645 | GN 705-14-A | GN.30646 | GN 705-14-E | GN.30648 | GN 705-14-E-ZB | 14    | 25  | M6x8   | 12    | 32  |
| GN.30651 | GN 705-15-A | GN.30652 | GN 705-15-E | GN.30654 | GN 705-15-E-ZB | 15    | 25  | M6x8   | 12    | 30  |
| GN.30655 | GN 705-16-A | GN.30656 | GN 705-16-E | GN.30658 | GN 705-16-E-ZB | 16    | 28  | M6x8   | 12    | 39  |
| GN.30661 | GN 705-18-A | GN.30662 | GN 705-18-E | GN.30664 | GN 705-18-E-ZB | 18    | 32  | M6x8   | 14    | 60  |
| GN.30665 | GN 705-20-A | GN.30666 | GN 705-20-E | GN.30668 | GN 705-20-E-ZB | 20    | 32  | M6x8   | 14    | 53  |
| GN.30671 | GN 705-22-A | GN.30672 | GN 705-22-E | GN.30674 | GN 705-22-E-ZB | 22    | 36  | M6x10  | 14    | 69  |
| GN.30675 | GN 705-24-A | GN.30676 | GN 705-24-E | GN.30678 | GN 705-24-E-ZB | 24    | 40  | M8x10  | 16    | 100 |
| GN.30681 | GN 705-25-A | GN.30682 | GN 705-25-E | GN.30684 | GN 705-25-E-ZB | 25    | 40  | M8x10  | 16    | 96  |
| GN.30685 | GN 705-26-A | GN.30686 | GN 705-26-E | GN.30688 | GN 705-26-E-ZB | 26    | 40  | M8x10  | 16    | 91  |
| GN.30691 | GN 705-28-A | GN.30692 | GN 705-28-E | GN.30694 | GN 705-28-E-ZB | 28    | 45  | M8x12  | 16    | 123 |
| GN.30695 | GN 705-30-A | GN.30696 | GN 705-30-E | GN.30698 | GN 705-30-E-ZB | 30    | 45  | M8x10  | 16    | 111 |
| GN.30701 | GN 705-32-A | GN.30702 | GN 705-32-E | GN.30704 | GN 705-32-E-ZB | 32    | 50  | M8x12  | 16    | 145 |
| GN.30705 | GN 705-34-A | GN.30706 | GN 705-34-E | -        | -              | 34    | 50  | M8x12  | 16    | 132 |
| GN.30711 | GN 705-35-A | GN.30712 | GN 705-35-E | GN.30714 | GN 705-35-E-ZB | 35    | 56  | M8x12  | 16    | 187 |
| GN.30715 | GN 705-36-A | GN.30716 | GN 705-36-E | -        | -              | 36    | 56  | M8x12  | 16    | 180 |
| GN.30721 | GN 705-38-A | GN.30722 | GN 705-38-E | -        | -              | 38    | 56  | M8x12  | 16    | 166 |
| GN.30725 | GN 705-40-A | GN.30726 | GN 705-40-E | GN.30728 | GN 705-40-E-ZB | 40    | 63  | M10x16 | 18    | 261 |
| GN.30731 | GN 705-42-A | GN.30732 | GN 705-42-E | -        | -              | 42    | 63  | M10x16 | 18    | 244 |
| GN.30735 | GN 705-45-A | GN.30736 | GN 705-45-E | GN.30738 | GN 705-45-E-ZB | 45    | 70  | M10x16 | 18    | 317 |
| GN.30741 | GN 705-48-A | GN.30742 | GN 705-48-E | -        | -              | 48    | 70  | M10x16 | 18    | 287 |
| GN.30745 | GN 705-50-A | GN.30746 | GN 705-50-E | GN.30748 | GN 705-50-E-ZB | 50    | 80  | M10x16 | 18    | 429 |
| GN.30751 | GN 705-52-A | GN.30752 | GN 705-52-E | -        | -              | 52    | 80  | M10x16 | 18    | 408 |
| GN.30755 | GN 705-55-A | GN.30756 | GN 705-55-E | -        | -              | 55    | 80  | M10x16 | 18    | 373 |
| GN.30761 | GN 705-56-A | GN.30762 | GN 705-56-E | -        | -              | 56    | 80  | M10x16 | 18    | 373 |
| GN.30765 | GN 705-58-A | GN.30766 | GN 705-58-E | -        | -              | 58    | 90  | M10x16 | 20    | 581 |
| GN.30771 | GN 705-60-A | GN.30772 | GN 705-60-E | GN.30774 | GN 705-60-E-ZB | 60    | 90  | M10x16 | 20    | 552 |
| GN.30775 | GN 705-63-A | GN.30776 | GN 705-63-E | -        | -              | 63    | 90  | M10x16 | 20    | 508 |
| GN.30781 | GN 705-65-A | GN.30782 | GN 705-65-E | -        | -              | 65    | 100 | M10x20 | 20    | 708 |
| GN.30785 | GN 705-68-A | GN.30786 | GN 705-68-E | -        | -              | 68    | 100 | M10x20 | 20    | 660 |
| GN.30791 | GN 705-70-A | GN.30792 | GN 705-70-E | GN.30794 | GN 705-70-E-ZB | 70    | 100 | M10x20 | 20    | 626 |
| GN.30795 | GN 705-72-A | GN.30796 | GN 705-72-E | -        | -              | 72    | 110 | M12x20 | 22    | 928 |
| GN.30801 | GN 705-75-A | GN.30802 | GN 705-75-E | -        | -              | 75    | 110 | M12x20 | 22    | 871 |
| GN.30805 | GN 705-80-A | GN.30806 | GN 705-80-E | GN.30808 | GN 705-80-E-ZB | 80    | 110 | M12x20 | 22    | 768 |

