

MATERIALE

Profilato alluminio zigrinato, anodizzato colore nero.

CALOTTINA

Tecnopolimero a base

ESECUZIONI STANDARD


Foro alesato H8. Fissaggio per mezzo di una vite di pressione trasversale, senza testa con cava esagonale, acciaio INOX. Compresa nella fornitura.

- **GN 726.1-A:** manopola con indice triangolare.
- **GN 726.1-B:** manopola con superficie neutra.
- **GN 726.1-S:** manopola con graduazione standard, 20 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.

Graduazioni di precisione incise a laser.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Diverse graduazioni (vedi pag. 611).
- Sulla superficie della calottina possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc.



GN 726.1-A

Codice	Descrizione	d1	d2 H8	d6	d4	d5	d7	l	h1	h2	h3	h4	⚖
GN.30391	GN 726.1-22-B5-A-1	22	5	M4	16	14	20	12.5	22	16	4.3	8	28
GN.30401	GN 726.1-27-B6-A-1	27	6	M4	20	18	25	14	26	20	4.3	9	32
GN.30411	GN 726.1-34-B6-A-1	34	6	M5	25	23	32	15	30	24	4.2	10	59
GN.30421	GN 726.1-34-B8-A-1	34	8	M5	25	23	32	15	30	24	4.2	10	58
GN.30431	GN 726.1-42-B8-A-1	42	8	M5	32	30	40	16	34	28	4	11	102
GN.30441	GN 726.1-42-B10-A-1	42	10	M5	32	30	40	16	34	28	4	11	103

GN 726.1-B

Codice	Descrizione	d1	d2 H8	d6	d4	d5	d7	l	h1	h2	h3	h4	⚖
GN.30393	GN 726.1-22-B5-B-1	22	5	M4	16	14	20	12.5	22	16	4.3	8	28
GN.30403	GN 726.1-27-B6-B-1	27	6	M4	20	18	25	14	26	20	4.3	9	32
GN.30413	GN 726.1-34-B6-B-1	34	6	M5	25	23	32	15	30	24	4.2	10	59
GN.30423	GN 726.1-34-B8-B-1	34	8	M5	25	23	32	15	30	24	4.2	10	58
GN.30433	GN 726.1-42-B8-B-1	42	8	M5	32	30	40	16	34	28	4	11	102
GN.30443	GN 726.1-42-B10-B-1	42	10	M5	32	30	40	16	34	28	4	11	103

GN 726.1-S

Codice	Descrizione	d1	d2 H8	d6	d4	d5	d7	l	h1	h2	h3	h4	⚖
GN.30396	GN 726.1-22-B5-S-1	22	5	M4	16	14	20	12.5	22	16	4.3	8	19
GN.30406	GN 726.1-27-B6-S-1	27	6	M4	20	18	25	14	26	20	4.3	9	32
GN.30416	GN 726.1-34-B6-S-1	34	6	M5	25	23	32	15	30	24	4.2	10	59
GN.30426	GN 726.1-34-B8-S-1	34	8	M5	25	23	32	15	30	24	4.2	10	58
GN.30436	GN 726.1-42-B8-S-1	42	8	M5	32	30	40	16	34	28	4	11	102
GN.30446	GN 726.1-42-B10-S-1	42	10	M5	32	30	40	16	34	28	4	11	103