

Elementi di regolazione

MATERIALE

Profilato alluminio zigrinato, anodizzato colore nero.

CALOTTINA

Tecnopolimero a base acetica (POM), colore grigio chiaro.

FLANGIA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).


ESECUZIONI STANDARD

Foro alesato H8. Fissaggio per mezzo di una vite di pressione trasversale, senza testa con cava esagonale, acciaio INOX. Compresa nella fornitura.

- **GN 726.2-A:** flangia con indice triangolare.
 - **GN 726.2-B:** flangia neutra.
 - **GN 726.2-S:** flangia con con graduazione standard, 20 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.
- Graduazioni di precisione incise a laser.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Diverse graduazioni (vedi pag. 611).
- Sulla superficie della calottina possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc.



GN 726.2-A

Codice	Descrizione	d1	d2 H8	d6	d4	d5	d7	l	h1	h2	h3	h4	△
GN.30481	GN 726.2-22-B5-A-1	22	5	M4	16	14	27.5	12.5	22	16	4.3	8	20
GN.30501	GN 726.2-27-B6-A-1	27	6	M4	20	18	33.5	14	26	20	4.3	9	36
GN.30511	GN 726.2-34-B6-A-1	34	6	M5	25	23	41	15	30	24	4.2	10	64
GN.30521	GN 726.2-34-B8-A-1	34	8	M5	25	23	41	15	30	24	4.2	10	63
GN.30531	GN 726.2-42-B8-A-1	42	8	M5	32	30	50	16	34	28	4	11	109
GN.30541	GN 726.2-42-B10-A-1	42	10	M5	32	30	50	16	34	28	4	11	110

GN 726.2-B

Codice	Descrizione	d1	d2 H8	d6	d4	d5	d7	l	h1	h2	h3	h4	△
GN.30483	GN 726.2-22-B5-B-1	22	5	M4	16	14	27.5	12.5	22	16	4.3	8	20
GN.30503	GN 726.2-27-B6-B-1	27	6	M4	20	18	33.5	14	26	20	4.3	9	36
GN.30513	GN 726.2-34-B6-B-1	34	6	M5	25	23	41	15	30	24	4.2	10	64
GN.30523	GN 726.2-34-B8-B-1	34	8	M5	25	23	41	15	30	24	4.2	10	63
GN.30533	GN 726.2-42-B8-B-1	42	8	M5	32	30	50	16	34	28	4	11	109
GN.30543	GN 726.2-42-B10-B-1	42	10	M5	32	30	50	16	34	28	4	11	110

GN 726.2-S

Codice	Descrizione	d1	d2 H8	d6	d4	d5	d7	l	h1	h2	h3	h4	△
GN.30486	GN 726.2-22-B5-S-1	22	5	M4	16	14	27.5	12.5	22	16	4.3	8	20
GN.30506	GN 726.2-27-B6-S-1	27	6	M4	20	18	33.5	14	26	20	4.3	9	36
GN.30516	GN 726.2-34-B6-S-1	34	6	M5	25	23	41	15	30	24	4.2	10	64
GN.30526	GN 726.2-34-B8-S-1	34	8	M5	25	23	41	15	30	24	4.2	10	63
GN.30536	GN 726.2-42-B8-S-1	42	8	M5	32	30	50	16	34	28	4	11	109
GN.30546	GN 726.2-42-B10-S-1	42	10	M5	32	30	50	16	34	28	4	11	110