


# GN 730 | Maniglie di sicurezza per protezioni

Alluminio



## MATERIALE

Profilato in alluminio.

## ESECUZIONI STANDARD

Fori ciechi filettati.



- **GN 730-EL:** alluminio anodizzato, colore naturale, finitura mat.
- **GN 730-SW:** rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

## APPLICAZIONI

Le maniglie GN 730 sono particolarmente adatte per applicazioni su protezioni per macchinari e attrezzature.

## ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Alluminio naturale (GN 730-BL).
- Lunghezze diverse.



Codice	Descrizione	l1	l2	d	b1	b2	a	h1	h2	tmin	⚖️
GN.27721	GN 730-110-EL	110±0.25	90±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	98
GN.27722	GN 730-110-SW	110±0.25	90±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	100
GN.27726	GN 730-125-EL	125±0.25	105±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	108
GN.27727	GN 730-125-SW	125±0.25	105±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	110
GN.27731	GN 730-140-EL	140±0.25	120±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	120
GN.27732	GN 730-140-SW	140±0.25	120±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	125

Maniglie

430