

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

SPECIFICHE

Ottone **MS**
Piano



Acciaio INOX AISI 316L **A4**
Piano

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le ghiere di ritegno GN 7430 sono usate ad esempio per fissare tappi sfiato, spie di livello olio o tappi filettati quando la parete è troppo sottile per praticare una filettatura o quando questa va evitata per semplificare la produzione.

L'ampio profilo esagonale è smussato solo su un lato, per aumentare la superficie di supporto e la lunghezza della filettatura.

Le versioni in acciaio INOX possono essere fissate all'interno del corpo di alloggiamento con punti di saldatura per facilitare il montaggio; generalmente sono adatte per applicazioni in ambienti aggressivi.



GN 7430-MS

Codice	Descrizione	d1	d2+0.3	b	e	s	⚖
GN.32343	GN 7430-G1/4-MS	G 1/4	13.2	3	17.5	16	1
GN.32353	GN 7430-G3/8-MS	G 3/8	16.7	3	23	21	2
GN.32342	GN 7430-G1/2-MS	G 1/2	21	4	26	24	6
GN.32351	GN 7430-G3/4-MS	G 3/4	26.5	4	32.5	30	8
GN.32348	GN 7430-G1-MS	G 1	33.3	5	44.5	41	25
GN.32349	GN 7430-G2-MS	G 2	59.7	6	72	65	45
GN.32346	GN 7430-G11/4-MS	G 1 1/4	42	5	50.5	46	32
GN.32344	GN 7430-G11/2-MS	G 1 1/2	47.9	6	61	55	43
GN.32361	GN 7430-M12X1.5-MS	M12x1.5	12	3	17.5	16	1
GN.32362	GN 7430-M14X1.5-MS	M14x1.5	14	3	19.5	18	2
GN.32364	GN 7430-M16X1.5-MS	M16x1.5	16	3	23	21	4
GN.32366	GN 7430-M20X1.5-MS	M20x1.5	20	4	26	24	6
GN.32368	GN 7430-M26X1.5-MS	M26x1.5	26	4	32.5	30	9
GN.32369	GN 7430-M27X1.5-MS	M27x1.5	27	4	34.5	32	11
GN.32371	GN 7430-M33X1.5-MS	M33x1.5	33	5	44.5	41	25
GN.32372	GN 7430-M40X1.5-MS	M40x1.5	40	5	50.5	46	27
GN.32374	GN 7430-M42X1.5-MS	M42x1.5	42	5	54.5	50	32

GN 7430-A4

Codice	Descrizione	d1	d2+0.3	b	e	s	⚖
GN.32352	GN 7430-G3/8-A4	G 3/8	16.7	3	23	21	4
GN.32341	GN 7430-G1/2-A4	G 1/2	21	4	26	24	11
GN.32350	GN 7430-G3/4-A4	G 3/4	26.5	4	32.5	30	17
GN.32347	GN 7430-G1-A4	G 1	33.3	5	44.5	41	24
GN.32345	GN 7430-G11/4-A4	G 1 1/4	42	5	50.5	46	27
GN.32363	GN 7430-M16X1.5-A4	M16x1.5	16	3	23	21	4
GN.32365	GN 7430-M20X1.5-A4	M20x1.5	20	4	26	24	13
GN.32367	GN 7430-M26X1.5-A4	M26x1.5	26	4	32.5	30	17
GN.32370	GN 7430-M33X1.5-A4	M33x1.5	33	5	44.5	41	24
GN.32373	GN 7430-M42X1.5-A4	M42x1.5	42	5	54.5	50	30

Accessori per oleodinamica