

**VERSIONE CORPO INTERNO**

- Versione **A**: fissaggio tangenziale con sede cilindrica
- Versione **B**: fissaggio tangenziale con boccole filettate
- Versione **C**: fissaggio radiale con sede cilindrica
- Versione **D**: fissaggio radiale con boccole filettate

VERSIONE CORPO ESTERNO

- Versione **A**: fissaggio tangenziale con sede cilindrica
- Versione **B**: fissaggio tangenziale con boccole filettate
- Versione **C**: fissaggio radiale con sede cilindrica
- Versione D: fissaggio radiale con boccole filettate

CORPO DELLA CERNIERA

Alluminio

Anodizzato, colore nero **ALS**

Boccole del cuscinetto

Bronzo

Perno della cerniera

Acciaio INOX AISI 420

Rondelle di spinta

Acciaio INOX AISI 302

Viti di regolazione

Acciaio INOX AISI 303

Con fissaggio della filettatura

Rivestimento in nylon

Boccole filettate






Acciaio INOX AISI 303



INFORMAZIONI


Le cerniere di precisione GN 7580 consentono la rotazione di componenti quali bracci oscillanti, distanziali e piastre di bloccaggio. Resistenti all'usura, hanno un gioco radiale ridotto e un gioco assiale regolabile.

Combinando i diversi corpi interni ed esterni è possibile coprire molte esigenze di installazione. Per ottenere un posizionamento preciso è possibile usare perni di centraggio nei fori di montaggio delle superfici avvitate.

Le boccole dei cuscinetti e le boccole filettate delle versioni B e D vengono fornite preassemblate nei corpi delle cerniere. Il perno della cerniera, le rondelle di spinta e le viti di regolazione sono confezionati separatamente.







Cerniere e accessori

Codice	Descrizione	l1	l2	d1	d2	d3 H7	b	h1	h2	m1	m2	m3	m4	m5	m6	t1	t2	△
GN.79141	GN 7580-ALS-40-50-A-A	40	50	5.1	-	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	66
GN.79142	GN 7580-ALS-40-50-A-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79143	GN 7580-ALS-40-50-A-C	40	50	5.1	-	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	66
GN.79144	GN 7580-ALS-40-50-A-D	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79145	GN 7580-ALS-40-50-B-A	40	50	5.1	M 5	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79146	GN 7580-ALS-40-50-B-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	74
GN.79147	GN 7580-ALS-40-50-B-C	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79148	GN 7580-ALS-40-50-B-D	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	74
GN.79149	GN 7580-ALS-40-50-C-A	40	50	5.1	-	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	66
GN.79150	GN 7580-ALS-40-50-C-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79151	GN 7580-ALS-40-50-C-C	40	50	5.1	-	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	66
GN.79152	GN 7580-ALS-40-50-C-D	40	50	5.1	M 5	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79153	GN 7580-ALS-40-50-D-A	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79154	GN 7580-ALS-40-50-D-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	74
GN.79155	GN 7580-ALS-40-50-D-C	40	50	5.1	M 5	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79156	GN 7580-ALS-40-50-D-D	40	50	5.1	M 5	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	74
GN.79161	GN 7580-ALS-55-70-A-A	55	70	6.1	-	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	184
GN.79162	GN 7580-ALS-55-70-A-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	190
GN.79163	GN 7580-ALS-55-70-A-C	55	70	6.1	-	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	184
GN.79164	GN 7580-ALS-55-70-A-D	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	190
GN.79165	GN 7580-ALS-55-70-B-A	55	70	6.1	M 6	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	191
GN.79166	GN 7580-ALS-55-70-B-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	197
GN.79167	GN 7580-ALS-55-70-B-C	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	191
GN.79168	GN 7580-ALS-55-70-B-D	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	197
GN.79169	GN 7580-ALS-55-70-C-A	55	70	6.1	-	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	184
GN.79170	GN 7580-ALS-55-70-C-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	190
GN.79171	GN 7580-ALS-55-70-C-C	55	70	6.1	-	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	184
GN.79172	GN 7580-ALS-55-70-C-D	55	70	6.1	M 6	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	190
GN.79173	GN 7580-ALS-55-70-D-A	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	190
GN.79174	GN 7580-ALS-55-70-D-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	197
GN.79175	GN 7580-ALS-55-70-D-C	55	70	6.1	M 6	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	190
GN.79176	GN 7580-ALS-55-70-D-D	55	70	6.1	M 6	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	197
GN.79181	GN 7580-ALS-75-100-A-A	75	100	8.1	-	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	478
GN.79182	GN 7580-ALS-75-100-A-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79183	GN 7580-ALS-75-100-A-C	75	100	8.1	-	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	478
GN.79184	GN 7580-ALS-75-100-A-D	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79185	GN 7580-ALS-75-100-B-A	75	100	8.1	M 8	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79186	GN 7580-ALS-75-100-B-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	503
GN.79187	GN 7580-ALS-75-100-B-C	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79188	GN 7580-ALS-75-100-B-D	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	503
GN.79189	GN 7580-ALS-75-100-C-A	75	100	8.1	-	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	477
GN.79190	GN 7580-ALS-75-100-C-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79191	GN 7580-ALS-75-100-C-C	75	100	8.1	-	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	477
GN.79192	GN 7580-ALS-75-100-C-D	75	100	8.1	M 8	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79193	GN 7580-ALS-75-100-D-A	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79194	GN 7580-ALS-75-100-D-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	503
GN.79195	GN 7580-ALS-75-100-D-C	75	100	8.1	M 8	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79196	GN 7580-ALS-75-100-D-D	75	100	8.1	M 8	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	503