

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 



**SPECIFICHE**

Acciaio INOX AISI 304 **NG**  
sabbato mat.

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

Le ghiere di ritegno GN 827.1 sono utilizzate in combinazione con le viti di regolazione GN 827 (vedi pag.) per operazioni di posizionamento e fissaggio mediante riscontro.

Per apparecchiature di lavorazione e di assemblaggio in cui gli attacchi e i meccanismi devono essere cambiati regolarmente, si possono ottenere regolazioni semplici combinando le viti di regolazione GN 827 (vedi pag.), le ghiere di ritegno GN 827.1 e i blocchetti di posizionamento GN 828 (see page) delle versioni UA e UB per garantire che le impostazioni vengano mantenute anche tra un uso e l'altro.

**Esempio di applicazione**

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	k	h	
GN.82041	GN 827.1-M6x1-NG	M6x1	10	16	5	6	8
GN.82043	GN 827.1-M8x1-NG	M8x1	14	20	6	8	15
GN.82045	GN 827.1-M10x1-NG	M10x1	16	24	7	9	23