GN 6336 | Volantini di serraggio a lobi

Acciaio INOX AISI 316

INOX STAINLESS STEEL RoHS

VERSIONI
- Versione **D**: con foro passante filettato
- Versione **E**: con foro cieco filettato

Fusione di precisione in acciaio INOX **A4**
- AISI 316
- finitura lucida **PL**


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I volantini GN 6336 hanno dimensioni analoghe a DIN 6336 (vedi pag.) ma presentano una geometria senza incavi, che semplifica le operazioni di pulizia ed evita l'accumulo di sporcizia.
Sono adatti per aree con speciali requisiti igienici e, grazie al materiale utilizzato, per applicazioni in ambienti particolarmente corrosivi.







GN 6336-D



GN 6336-E





GN 6336-D

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	h1	h2	t2	⚖
GN.28891	GN 6336-A4-32-M6-D-PL	32	M6	12	20	9	10	54
GN.28896	GN 6336-A4-40-M8-D-PL	40	M8	14	25	12	13	103
GN.28901	GN 6336-A4-50-M10-D-PL	50	M10	18	32	15	16	208
GN.28906	GN 6336-A4-63-M12-D-PL	63	M12	20	40	19	20	378

GN 6336-E

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	h1	h2	t1 min	⚖
GN.28892	GN 6336-A4-32-M6-E-PL	32	M6	12	20	9	12	65
GN.28897	GN 6336-A4-40-M8-E-PL	40	M8	14	25	12	15	106
GN.28902	GN 6336-A4-50-M10-E-PL	50	M10	18	32	15	18	210
GN.28907	GN 6336-A4-63-M12-E-PL	63	M12	20	40	19	22	395

elesa 4/2022

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

Ganter Norm