



**MATERIALE**

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**


Le viti GST-SB, in abbinamento con gli spintori GN 631, possono essere impiegate per realizzare diversi sistemi di bloccaggio.

La testa a cava esagonale consente un rapido avvvitamento e svitamento del prodotto.

Il diametro "d1" della sfera, inferiore al diametro "d" della vite, consente di effettuare l'avvitamento dalla parte della sfera stessa.

Inoltre, le viti GST-SB offrono:

- Resistenza alla corrosione.
- Resistenza agli agenti chimici.
- Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
- Alta resistenza meccanica.
- Leggerezza: idoneo per applicazioni che necessitano di riduzione del peso.



\* Completare con l'indice del colore es.: 317901-C9 GST-M6x30-SB-C9

**C9** RAL9005    **C33** RAL7040

Codice	Descrizione	d	d1	l	l1	l2	s	⚖️
317901-*	GST-M6x30-SB-*	M6	4.5	30	5	6	2	1
317903-*	GST-M6x40-SB-*	M6	4.5	40	5	6	2	1
317905-*	GST-M6x50-SB-*	M6	4.5	50	5	6	2	2
317913-*	GST-M8x40-SB-*	M8	6	40	6.5	8	3	2
317915-*	GST-M8x50-SB-*	M8	6	50	6.5	8	3	3
317917-*	GST-M8x63-SB-*	M8	6	63	6.5	8	3	4