

MATERIALE

Vite in SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).
Spintore in tecnopolimero a base acetaltica (POM), colore nero o grigio, finitura mat, fornito non montato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le viti GST-SV servono per l'impiego su superfici irregolari o non parallele grazie allo spintore, che consente il bloccaggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare e proteggendola da eventuali graffi.



La testa a cava esagonale consente un rapido avvvitamento e svitamento del prodotto.

Il diametro "d1" della sfera, inferiore al diametro "d" della vite, consente di effettuare l'avvitamento dalla parte della sfera stessa.

Inoltre, le viti GST-SV offrono:

- Resistenza alla corrosione.
- Resistenza agli agenti chimici.
- Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
- Alta resistenza meccanica.
- Leggerezza: idoneo per applicazioni che necessitano di riduzione del peso.

Esempio di applicazione



*Completare con l'indice del colore es.: 317921-C9 GST-M6x30-SV15-C9

C9 **C33**
RAL9005 RAL7040

Codice	Descrizione	d	d1	d2	l	l1	l2	s	Carico statico limite max. [N]	⚖️
317921-*	GST-M6x30-SV15-*	M6	4.5	15	33.5	7.5	6	2	900	2
317923-*	GST-M6x40-SV15-*	M6	4.5	15	43.5	7.5	6	2	900	2
317925-*	GST-M6x50-SV15-*	M6	4.5	15	53.5	7.5	6	2	900	3
317927-*	GST-M6x30-SV18-*	M6	4.5	18	35	9	6	2	900	3
317928-*	GST-M6x40-SV18-*	M6	4.5	18	45	9	6	2	900	3
317929-*	GST-M6x50-SV18-*	M6	4.5	18	55	9	6	2	900	3
317937-*	GST-M6x30-SV21-*	M6	4.5	21	36	10	6	2	900	4
317938-*	GST-M6x40-SV21-*	M6	4.5	21	46	10	6	2	900	4
317939-*	GST-M6x50-SV21-*	M6	4.5	21	56	10	6	2	900	5
317931-*	GST-M8x40-SV18-*	M8	6	18	44	9	8	3	1800	4
317933-*	GST-M8x50-SV18-*	M8	6	18	54	9	8	3	1800	5
317935-*	GST-M8x63-SV18-*	M8	6	18	67	9	8	3	1800	5
317941-*	GST-M8x40-SV21-*	M8	6	21	45	10	8	3	1800	5
317943-*	GST-M8x50-SV21-*	M8	6	21	55	10	8	3	1800	6
317945-*	GST-M8x63-SV21-*	M8	6	21	68	10	8	3	1800	7
317951-*	GST-M8x40-SV25-*	M8	6	25	45.5	10.5	8	3	1800	6
317953-*	GST-M8x50-SV25-*	M8	6	25	55.5	10.5	8	3	1800	7
317955-*	GST-M8x63-SV25-*	M8	6	25	68.5	10.5	8	3	1800	7
317961-*	GST-M8x40-SV32-*	M8	6	32	46	11	8	3	1800	8
317963-*	GST-M8x50-SV32-*	M8	6	32	56	11	8	3	1800	8
317965-*	GST-M8x63-SV32-*	M8	6	32	69	11	8	3	1800	9
317971-*	GST-M8x40-SV40-*	M8	6	40	48	13	8	3	1800	12
317973-*	GST-M8x50-SV40-*	M8	6	40	58	13	8	3	1800	13
317975-*	GST-M8x63-SV40-*	M8	6	40	71	13	8	3	1800	14