

CORPO E BOCCOLA ESTERNA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.

SCHERMO DI PROTEZIONE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio.

CUSCINETTI

Acciaio al cromo.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI



I gruppi volenti per rulli motorizzati GVD vengono applicati alle estremità dei tubi delle rulliere da trasporto (Fig.1). Ruota dentata Z14 per catena a rulli DIN 8187 tipo 08B-1. Carico massimo consigliato: 200 [N].

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Cuscinetto in acciaio INOX.
- Esecuzioni per tubi diametro esterno da 60 mm con diametro interno da 54.5, 56 e 57 mm.



Fig.1



Codice	Descrizione	d	⚖
419911	GVD-50-12	12	145
419913	GVD-50-14	14	145