

## I.137 | Impugnature ogivali

Duroplasto




### MATERIALE

Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida.

### ESECUZIONE STANDARD

Foro cieco filettato.



Codice	Descrizione	D	L	d	d1	h	l1	⚖️
19301	I.137/70-M8	29	69	M8	14	45	10	37
19302	I.137/70-M10	29	69	M10	14	45	15	35
19401	I.137/80-M12	35	79	M12	17	55	12	60

## I.218 | Impugnatura sagomata

Duroplasto




### MATERIALE

Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida.

### ESECUZIONE STANDARD

Foro cieco filettato.



Codice	Descrizione	L	d	d1	h	l1	⚖️
20801	I.218/60-M10	62	M10	18	25	4	32

