



## MATERIALE

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) alta resilienza, con rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.

Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

## ESECUZIONI STANDARD

Perno acciaio zincato lucido, cava esagonale nell'estremità filettata.

- **IEL+x:** senza anello.
- **IEL+x-A:** con anello in alluminio anodizzato opaco (design originale ELESA).

## CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Impugnature con rivestimento in elastomero "soft-touch": migliora la presa anche in presenza di oli, grassi e sudore della mano. Particolarmente indicate per applicazioni su apparecchiature per il fitness, su attrezzature per il giardinaggio e la movimentazione di merci, su strumenti di precisione e attrezzature per disabili.

## ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

IEL+x-H: con visiera lenticolare per applicazione di mostrine con ideogramma.



ELESA Original design



Codice	Descrizione	D	L	d6g	d1	l	s	△
26651	IEL.47+x-M10 SOFT	45	47	M10	28	17	5	80
26679	IEL.65+x-M8 SOFT	45	65	M8	23	17	5	102
26681	IEL.65+x-M10 SOFT	45	65	M10	23	17	5	99
26691	IEL.65+x-M10-A SOFT	45	65	M10	23	17	5	99