

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7**
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura lucida.

ESECUZIONE STANDARD

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

SCELTA DELL'INDICATORE (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)

Le manopole zigrinate IZN-XX possono essere utilizzate con indicatori analogici ed analogico-digitali con movimento a reazione gravitazionale. Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.


Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale (a pag. 632).

ACCESSORI SU RICHIESTA

Calotta di chiusura CP-XX (vedi pag. 658) quando non è richiesto l'indicatore.



ELESA Original design



Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d2	f	h1	l1	△	Indicatori abbinabili
CE.30101	IZN.60-GXX1 A-10	59	53	10	22	27	22	M5	6	15	110	GA01-GA11
CE.30201	IZN.80-GXX2 A-12	79	57	12	24	33	26	M5	6	17	190	GA02-GA12-GW12