

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

MOSTRINA FRONTALE AUTOADESIVA

Alluminio anodizzato.

ESECUZIONI STANDARD

Foro cieco liscio. Fissaggio per mezzo di una vite di pressione trasversale in acciaio INOX secondo UNI 5929 (vite senza testa con cava esagonale ed estremità a coppa). Compresa nella fornitura.

- **IZP**: manopola neutra.
 - **IZP+K**: manopola con indice triangolare.
 - **IZP+GS**: manopola con graduazione standard, 20 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.
- Graduazioni di precisione incise a laser.


ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

La mostrina frontale può essere personalizzata con diciture, marchi, simboli grafici, ecc.

Sulla superficie liscia della manopola possono essere incise a laser graduazioni di precisione (vedi Graduazioni a pag. 611).



ELESA Original design



IZP.

Codice	Descrizione	D	dH10	L	F	l	d1	h	h1	h2	f	Δ
31011	IZP.25 N-6	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31111	IZP.30 N-8	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31211	IZP.35 N-10	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31311	IZP.40 N-12	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33

IZP+K

Codice	Descrizione	D	dH10	L	F	l	d1	h	h1	h2	f	Δ
31031	IZP.25 N-6+K	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31131	IZP.30 N-8+K	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31231	IZP.35 N-10+K	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31331	IZP.40 N-12+K	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33

IZP+GS

Codice	Descrizione	D	dH10	L	F	l	d1	h	h1	h2	f	Δ
31021	IZP.25 N-6+GS-10/20	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31121	IZP.30 N-8+GS-10/20	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31221	IZP.35 N-10+GS-10/20	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31321	IZP.40 N-12+GS-10/20	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33



- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 

Elementi di regolazione