



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD


Boccole ottone, fori ciechi filettati M6 per montaggio posteriore.

APPLICAZIONI


La maniglia M.2000 può essere abbinata alle maniglie con interruttore elettrico monostabile M.2000-SWM.

DATI TECNICI

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.



ELESA Original design



Codice	Descrizione	L	f±1	d	h1	B	b1	l1	l2	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
260830-C1	M.2000/180-B-M6	212.5	180	M6	65	24	35	113	20	12	700	900	7	6	210