



MATERIALE

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat, con inserti di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente e meccanicamente, durezza 70 Shore A, colore arancio RAL 2004 (C2), rosso RAL 3000 (C6), verde RAL 6017 (C17) e grigio RAL 7024 (C24), finitura mat.


ESECUZIONI STANDARD

Boccole in ottone.

- **M.343-SOFT**: fori ciechi filettati per montaggio posteriore.
- **M.343-FM-SOFT**: fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale per montaggio frontale.




DATI TECNICI

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.



M.343-SOFT

M.343-FM-SOFT



M.343-SOFT

Codice	Descrizione	L	f±0.5	d6H	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
38620	M.343/150 B-M6-SOFT-C2	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38622	M.343/150 B-M6-SOFT-C6	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38623	M.343/150 B-M6-SOFT-C17	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38621	M.343/150 B-M6-SOFT-C24	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38630	M.343/150 B-M8-SOFT-C2	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38632	M.343/150 B-M8-SOFT-C6	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38633	M.343/150 B-M8-SOFT-C17	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38631	M.343/150 B-M8-SOFT-C24	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82

M.343-FM-SOFT

Codice	Descrizione	L	f±0.5	d	d1	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
138620	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138622	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138623	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138621	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70