

MANOPOLA BUGNATA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Alberino stampato integralmente con la cassa.

LUNETTA

Tecnopolimero. Sovrastampata alla visiera.

VISIERA

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T) (praticamente infrangibile).
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della visiera).

QUADRANTE

Alluminio naturale anodizzato opaco.
Graduazione oraria o antioraria colore nero.

ESECUZIONE STANDARD

Boccia acciaio brunito, foro cieco alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

LETTURA

La lancetta nera indica i giri effettuati dall'albero di comando a partire dalla posizione iniziale (0); la lancetta rossa indica le frazioni di giro.
Rotazione su cuscinetto a sfere: massima precisione di lettura.

RAPPORTO

Per la scelta del rapporto consultare il capitolo "Indicatori di posizione a reazione gravitazionale" (a pag. 460).

PROTEZIONE IP

La saldatura ad ultrasuoni della visiera alla cassa garantisce la tenuta stagna con grado di protezione IP 67 vedi tabella EN 60529 (a pag. A-19).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Le manopole con indicatore gravitazionale integrato possono essere utilizzate con alberi ad asse orizzontale o inclinato fino a 60°.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Quadrante speciale con logo o graduazioni a disegno
- Rapporti speciali
- Riempimento con olio di paraffina, temperatura massima di esercizio in continuo 40°C
- Lancetta unica.



ELESA Original design



Serie	D	L	d1	d2	l1	dH7	h	C	R	N	⚖
MBT.50-GA11	51	48	24	18	16.5	8	17	42	37	30	120
MBT.70-GA12	70	52	28	22	19	10	22	60	51	44	200

Esempio di descrizione per l'ordinazione

MBT.50-GA11 - 0002 - D

Serie

Rapporto


Graduazione



Rapporto	Descrizione	Rapporto	Descrizione	Rapporto	Descrizione	Rapporto	Descrizione
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Disponibili solo per MBT.70-GA12

Graduazione crescente in senso



Indicatori di posizione