

**MANOPOLA**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

**CALOTTINA**

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore nero RAL 7021 (C9), colore arancio RAL 2004 (C2) o grigio RAL 7035 (C3), finitura mat, montata a pressione.



Se necessario, può essere facilmente rimossa dalla manopola quando non è montata sull'indicatore.

**ESECUZIONI STANDARD**

- **MDX-52-N**: senza simbolo grafico.
- **MDX-52-D**: con freccia crescente in senso orario.
- **MDX-52-S**: con freccia crescente in senso antiorario.

**APPLICAZIONI**


La manopola MDX-52 è stata realizzata per essere montata sugli indicatori di posizione meccanici DD52R (vedi pag. -), gli indicatori di posizione elettronici DD52R-E (vedi pag. -) e DD52R-E-RF (vedi pag. -).

**ACCESSORI A RICHIESTA**

CA.VCT: calottina in tecnopolimero a base polipropilenica (PP) nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione. Per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

1. Rimuovere la vite di fissaggio dalla boccola dell'indicatore e sostituirla con quella di lunghezza maggiore in acciaio INOX (M5x10 compresa nella fornitura).
2. Montare la manopola sulla boccola dell'indicatore imboccando la sede asolata nella nuova vite.
3. Fissare la manopola alla boccola dell'indicatore mediante la vite di pressione in acciaio INOX senza testa con cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85 (M4x6 compresa nella fornitura). Coppia di serraggio consigliata: 0.4 Nm



N-C9

N-C2

N-C3

D-C9

D-C2

D-C3

S-C9

S-C2

S-C3

**MDX-52-N**

Codice	Descrizione	D	L	d1	d2	⚖
CE.83871-N-C9	MDX.52-N-C9	41	25	27	M4	22
CE.83871-N-C2	MDX.52-N-C2	41	25	27	M4	22
CE.83871-N-C3	MDX.52-N-C3	41	25	27	M4	22

MDX-52-D

Codice	Descrizione	D	L	d1	d2	⚖
CE.83871-D-C9	MDX.52-D-C9	41	25	27	M4	22
CE.83871-D-C2	MDX.52-D-C2	41	25	27	M4	22
CE.83871-D-C3	MDX.52-D-C3	41	25	27	M4	22

MDX-52-S

Codice	Descrizione	D	L	d1	d2	⚖
CE.83871-S-C9	MDX.52-S-C9	41	25	27	M4	22
CE.83871-S-C2	MDX.52-S-C2	41	25	27	M4	22
CE.83871-S-C3	MDX.52-S-C3	41	25	27	M4	22



ELESA Original design

