

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**MATERIALE**



Tecnopolimero a base poliammidica (PA) nei quattro colori standard: nero, arancio, grigio, rosso, finitura mat.

**ESECUZIONE STANDARD**

Fori ciechi per fissaggio a mezzo di N°2 viti autofilettanti per materiali plastici Ø3.5 (UNI ISO 7049), non comprese nella fornitura. Coppia massima di serraggio delle viti autofilettanti 1,2 [Nm].

**DATI TECNICI**

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F2 e L1 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate, a temperatura ambiente.



\* Completare con l'indice del colore es.: 138201-C2 MFH-30-AF 3.5-C2

- C9**  
RAL9005
- C2**  
RAL2004
- C3**  
RAL7035
- C6**  
RAL3000

Codice	Descrizione	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	
138201-*	MFH-30-AF 3,5-*	29.5	9	12	27	2300	6	6
138221-*	MFH-40-AF 3,5-*	39.5	10	15	33.5	2300	10	9