

MATERIALE


Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD


- **MLP-B**: bocche ottone, fori ciechi filettati. Fissaggio per mezzo di due viti M4, non comprese nella fornitura.
- **MLP-AF**: fori ciechi per fissaggio a mezzo di due viti autofilettanti per materiali plastici Ø5 (UNI ISO 7049), non comprese nella fornitura.

DATI TECNICI

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.



ELESA Original design



Codice	Descrizione	L	f±0.5	d	f1	h	h1	B	b1	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖️
43951	MLP.142-B M4	142	120	M4	8	22	19.5	21	18	107	10	3500	2800	3	36
43955	MLP.142-AF 4,8	142	120	4.5	8	22	19.5	21	18	107	13	3000	2800	3	31

