

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIALE

Supporto in acciaio nichelato.
Viti e bussole di centraggio MM-CC (vedi pag. -) in acciaio brunito.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I supporti sono compatibili con gli attrezzi di serraggio pneumatici MM-BI-NK (vedi pag. -).




Questi supporti vengono utilizzati nelle applicazioni in cui è necessario bloccare efficacemente una lamiera metallica.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Supporti con rivestimento in Teflon (PTFE) per applicazioni ad alte temperature, resistente alla corrosione e agli spruzzi di saldatura.

ACCESSORI A RICHIESTA

Viti di bloccaggio con terminale a sfera MM-RG (vedi pag. -).



| Codice | Descrizione | b | d1 | d2 H8 / h6 | d3 | h | l1 | l3 | l4 | m1 | m3 | m4 | |
|-------------|----------------|----|-----|------------|-----|----|-------|----|------|------|----|----|-----|
| MM.42020-NK | MM-FI-RG-20-NK | 32 | M8 | 7 | M5 | 10 | 98.5 | 30 | 8 | 34 | 22 | 17 | 174 |
| MM.42032-NK | MM-FI-RG-32-NK | 42 | M10 | 9 | M6 | 14 | 140 | 40 | 8.5 | 51 | 30 | 23 | 436 |
| MM.42040-NK | MM-FI-RG-40-NK | 52 | M12 | 11 | M8 | 16 | 168 | 50 | 12.5 | 62 | 37 | 30 | 851 |
| MM.42050-NK | MM-FI-RG-50-NK | 62 | M12 | 13 | M10 | 18 | 192.5 | 60 | 12.5 | 71.5 | 44 | 40 | 949 |