

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15**
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIALE

Supporto in acciaio nichelato.
Viti e bussole di centraggio MM-CC (vedi pag. -) in acciaio brunito.

CARATTERISTICHE




I supporti sono compatibili con gli attrezzi di serraggio pneumatici MM-BI-NK (vedi pag. -).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Supporti con rivestimento in Teflon (PTFE) per applicazioni ad alte temperature, resistente alla corrosione e agli spruzzi di saldatura.

ACCESSORI A RICHIESTA

Viti di bloccaggio con terminale a sfera MM-RG (vedi pag. -).



Codice	Descrizione	b	d1	d2 H8 / h6	d3	h	l1	l2	l4	m1	m3	
MM.41020-NK	MM-FI-RG1-20-NK	32	M8	7	M5	10	98.5	15	8	34	22	166
MM.41032-NK	MM-FI-RG1-32-NK	42	M10	9	M6	14	140	19	8.5	51	30	436
MM.41040-NK	MM-FI-RG1-40-NK	52	M12	11	M8	16	168	22	12.5	62	37	732
MM.41050-NK	MM-FI-RG1-50-NK	62	M12	13	M10	18	192.5	26	12.5	71.5	44	898