

MATERIALE


Acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD


- **MPG-P (d)**: con foro filettato.
- **MPG-P (d1)**: con perno filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


I perni di fissaggio MPG-P vengono generalmente usati in abbinamento ai morsetti portaguida MPG-R-AZ, MPG-R-SST, MPG-S o ai profili PRA-GLB, PRB-GLB per il fissaggio delle guide laterali ai supporti portaguida SPR. e SPR.V.



MPG-P (d)



MPG-P (d1)



MPG-P (d)

Codice	Descrizione	d	D	l	ΔΔ
419690	MPG-P12-M8	M8	12	20	78
419691	MPG-P14-M8	M8	14	20	110
419692	MPG-P16-M8	M8	16	20	130

MPG-P (d1)

Codice	Descrizione	d1	D	l	ΔΔ
419511	MPG-P12-M10x17	M10	12	17	94
419512	MPG-P14-M10x17	M10	14	17	126
419513	MPG-P16-M10x17	M10	16	17	162