

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

Viti a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304, dadi in ottone nichelato.


- **MPG-T**: per entrambe le tipologie standard di guide trapezoidali.
- **MPG-C**: per guida circolare.
- **MPG-R**: per guida rettangolare.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


L'esecuzione MPG-T può essere utilizzata con le guide laterali con supporto in acciaio INOX di spessore 1.5 o 2 mm.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- Montare il morsetto sulla barra di sostegno (dimensione 25x8 mm), il montaggio avviene inserendo la barra nell'apposita scanalatura del morsetto (Fig.1).
- Inserire la guida nella cava del morsetto e quindi serrare le viti (Fig.2).
- Regolare l'altezza del morsetto e serrare con una vite M8, non compresa nella fornitura (Fig.3).





MPG-T





MPG-C



MPG-R



s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17



Codice	Descrizione	d	H	l	⚖
419688	MPG-T	-	36	-	46
419749	MPG-C-8	8	36	16	44
419788	MPG-C-10	10	36	15	45
419687	MPG-C-12	12	36	15	46
419787	MPG-C-14	14	36	15	47
419698	MPG-R	-	38	-	50

