

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIALE

Acciaio INOX AISI 304.

RIVETTI

Acciaio INOX AISI 304.

TIRANTE DOPPIO

Parallelo al braccio di serraggio, acciaio INOX AISI 304.

PERNO OSCILLANTE E DADI

Acciaio INOX AISI 303.

IMPUGNATURA



Poliuretano colore rosso.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
 Gli attrezzi di serraggio MTC. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.
 La posizione del tirante doppio può essere regolato per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.

ACCESSORI A RICHIESTA

TRU: tiranti a U di dimensioni diverse (vedi pag.).



Codice	Descrizione	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1	m1	m2	m3	r	s	Corsa w	FH [N]*	△
GG.AS500	MTC.160-T2X	12	26	28	20	14	M4	4.3	25	18	98	19	16	10	35+44	2	25	1600	85
GG.AS505	MTC.320-T2X	16	40	44	28	22	M6	6.5	30	25	152	32	19	14.3	54+63	3	48	3200	250
GG.AS510	MTC.700-T2X	24	60	54	38	26	M8	8.5	42	36	220	38	41.5	19	70+90	3.5	58	7000	600

* Forza di ritegno.