



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

CASSA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Alberino stampato integralmente nella cassa.

LUNETTA

Tecnopolimero. Sovrastampata alla visiera.

VISIERA

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T) (praticamente infrangibile).

Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della visiera).

QUADRANTE

Alluminio naturale anodizzato opaco.

Graduazione oraria o antioraria colore nero.

LETTURA

La lancetta nera indica i giri effettuati dall'albero a partire dalla posizione iniziale (0); la lancetta rossa indica le frazioni di giro.

RAPPORTO

Per la scelta del rapporto consultare il capitolo "Indicatori di posizione a reazione fissa" (a pag. 634).

PROTEZIONE IP

La saldatura ad ultrasuoni della visiera alla cassa garantisce la tenuta stagna con grado di protezione IP 65, vedi tabella EN 60529 (a pag. A-18).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli indicatori a reazione fissa possono essere utilizzati con alberi con giacitura qualsiasi.

Per la scelta del volantino consultare la tabella "volantini/manopole possibili abbinamenti con indicatori" (a pag. 635).


ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Quadrante speciale con logo o graduazioni a disegno
- Rapporti speciali
- Lancetta unica



ELESA Original design

Serie	D	P	D1	P1	C	R	N	
PA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	80
PA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	130




Esempio di descrizione per l'ordinazione

PA11 - 0002 - D

Serie


Rapporto

Graduazione



Rapporto	Descrizione	Rapporto	Descrizione	Rapporto	Descrizione	Rapporto	Descrizione
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

Graduazione crescente in senso



* Disponibili solo per PA12