Guide di montaggio

Per profili guida catena RCG, acciaio o acciaio INOX

ESECUZIONI STANDARD

- **RCG-GU-ZN:** acciaio zincato.
- **RCG-GU-SST:** acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Supporti strutturali a C per posizionare e bloccare i diversi profili RCG. Disponibili in varie dimensioni per i differenti profili, RCG-GU-3 a sezione ridotta per catene piccole o spazi ristretti; RCG-GU-5 e RCG-GU-9 a sezioni media impiegati tipicamente nell'automazione industriale leggera.
Vengono fornite in barre da 2000 mm di lunghezza.


ACCESSORI


RCG-CE: profilo guida catena tipo CE.
RCG-CT: profilo guida catena tipo CT.
RCG-CP: profilo guida catena tipo CP.




Esempio di montaggio

RCG-CE RCG-CT RCG-CP







RCG-GU-ZN

Codice	Descrizione	h	b	b_1	s	⚖
506306	RCG-GU-3-20-10-2000-ZN	10	20	10	1.5	980
506316	RCG-GU-5-28-12-2000-ZN	12	28	14	2	1700
506326	RCG-GU-9-38-18-2000-ZN	18	38	22	2.5	3000

RCG-GU-SST

Codice	Descrizione	h	b	b_1	s	⚖
506301	RCG-GU-3-20-10-2000-SST	10	20	10	1.5	980
506311	RCG-GU-5-28-12-2000-SST	12	28	14	2	1700
506321	RCG-GU-9-38-18-2000-SST	18	38	22	2.5	3000

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.