

RH-A4 | Maniglioni tubolari

Sezione ovale, alluminio



RH-U4 | Maniglioni tubolari

Sezione ovale, montaggio inclinato, alluminio



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

SUPPORTI LATERALI

Alluminio anodizzato in colore nero, finitura semi-lucida.
Fori ciechi filettati.

TUBO

Alluminio estruso anodizzato in colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Lunghezze diverse.
- Tubi e supporti in diverse combinazioni di colore (nero, naturale).

SUPPORTI LATERALI



Alluminio anodizzato in colore nero, finitura semi-lucida.
Fori filettati.

BARRA

Alluminio estruso anodizzato in colore nero, finitura semi-lucida.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Lunghezze diverse.
- Tubi e supporti in alluminio anodizzato in colore naturale.



Codice	f	L	d	p	B	B1	h	l	l2	△
RHA4-35.200.S04	200	220	M8	15	25	35	52	36	20	376
RHA4-35.250.S04	250	270	M8	15	25	35	52	36	20	420
RHA4-35.300.S04	300	320	M8	15	25	35	52	36	20	455
RHA4-35.400.S04	400	420	M8	15	25	35	52	36	20	534

Codice	f	L	d	B	b1	b2	h	h1	△
RHU4-35.300.04	300	335	M5x10	33	25	35	54	12	945
RHU4-35.500.04	500	535	M5x10	33	25	35	54	12	1176
RHU4-35.700.04	700	735	M5x10	33	25	35	54	12	1405

Maniglie