



ESECUZIONI STANDARD

- **RLT-AL-AN**: alluminio anodizzato, colore naturale.
- **RLT-AL-BL**: alluminio, colore naturale.
- **RLT-AL-AN-SL**: alluminio anodizzato, colore naturale, fori asolati.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il profilo accoglie fino a 11 elementi a rulli RLT-U o elementi a sfere RLS-U. La particolare sezione del profilo rende possibile il fissaggio a incastro degli elementi a rulli ed elementi a sfere senza la necessità di viti o altri elementi di fissaggio.

Il profilo garantisce una elevata resistenza alla flessione sotto carico e l'installazione delle rulliere, anche non in completo appoggio (Fig.1), senza la necessità di altri elementi portanti.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Profili con lunghezza diversa dalle esecuzioni standard (lunghezza massima 2970 mm).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fissare il profilo alla struttura di supporto con viti di dimensione adeguata e in numero idoneo all'applicazione, praticando ove necessario nella base del profilo opportune forature.

Il profilo può essere montato in appoggio su punti discreti (Fig. 1) o in completo appoggio (Fig. 2).

Per favorire il deflusso di eventuali liquidi che possono raccogliersi all'interno del profilo (per esempio nel caso di applicazioni su macchine ed attrezzature che richiedono, per motivi igienici, frequenti interventi di pulizia con getti di acqua), si consiglia di praticare ove necessario della base del profilo delle forature di forma e dimensioni opportune.

DATI TECNICI

Vedi: Rulliere Modulari ELEROLL (a pag. 977).



FM design

ele:roll®





Fig.1

Fig.2



RLT-AL-AN
RLT-AL-BL

RLT-AL-AN-SL



RLT-AL-AN

Codice	Descrizione
429900-0270	RLT-AL-270-AN
429900-0540	RLT-AL-540-AN
429900-0810	RLT-AL-810-AN
429900-1080	RLT-AL-1080-AN
429900-1350	RLT-AL-1350-AN
429900-1620	RLT-AL-1620-AN
429900-1890	RLT-AL-1890-AN
429900-2160	RLT-AL-2160-AN
429900-2430	RLT-AL-2430-AN
429900-2700	RLT-AL-2700-AN
429900-2970	RLT-AL-2970-AN

RLT-AL-BL

Codice	Descrizione
429920-0270	RLT-AL-270-BL
429920-0540	RLT-AL-540-BL
429920-0810	RLT-AL-810-BL
429920-1080	RLT-AL-1080-BL
429920-1350	RLT-AL-1350-BL
429920-1620	RLT-AL-1620-BL
429920-1890	RLT-AL-1890-BL
429920-2160	RLT-AL-2160-BL
429920-2430	RLT-AL-2430-BL
429920-2700	RLT-AL-2700-BL
429920-2970	RLT-AL-2970-BL

RLT-AL-AN-SL

Codice	Descrizione	L	△
429910-0270	RLT-AL-270-AN-SL	270	123
429910-0540	RLT-AL-540-AN-SL	540	247
429910-0810	RLT-AL-810-AN-SL	810	370
429910-1080	RLT-AL-1080-AN-SL	1080	495
429910-1350	RLT-AL-1350-AN-SL	1350	618
429910-1620	RLT-AL-1620-AN-SL	1620	740
429910-1890	RLT-AL-1890-AN-SL	1890	865
429910-2160	RLT-AL-2160-AN-SL	2160	990
429910-2430	RLT-AL-2430-AN-SL	2430	1110
429910-2700	RLT-AL-2700-AN-SL	2700	1235
429910-2970	RLT-AL-2970-AN-SL	2970	1360